

# LUMEO® DOMUS Unterputz-Dimmer

## Elektronisches Potentiometer, T73

- ✓ Kein Stand-by Verbrauch durch einen echten Ein-/Ausschalter

### Technische Daten

- 230 V~, 50 Hz, 10 A, 1 Schließer
- Mit Druck-Schalter
- Zum Dimmen von Leuchten mit elektronischen Vorschaltgeräten (EVG) oder anderen Geräten mit einer Steuerspannung von 1-10 V (DIN EN 60928)
- einstellbare Grund- bzw. Mindesthelligkeit
- Steuerstrom: max. 40 mA
- Metallwelle Ø 4 mm mit Qualitäts-Feinraster
- Schraubklemmen bis 2 x 2,5 mm<sup>2</sup> (starr)

EAN: 4012096730002

Artikelnr.: 7300x0000



**LUMEO®**  
**DOMUS**

Technische Änderungen vorbehalten.  
Sonderausführungen auf Anfrage.

Rev. Datum: 04/2013