

## Maßtabelle Durchkontaktier-Nieten

### Norm

Rohnieten nach DIN 7340, Form A

### Werkstoff

Kupfer, blank

### Legende

I	Innendurchmesser	
A	Außendurchmesser	+/- 0.03 mm
L	Schaftlänge	+/- 0.10 mm
K	Kopfdurchmesser	+/- 0.15 mm
W	Wandstärke	+/- 10%

### Maße

I	A	L	K	W
0.4	0.6	2.2	0.9	0.1
0.6	0.8	2.2	1.3	0.1
0.8	1.0	2.2	1.6	0.1
1.0	1.4	2.5	2.2	0.2
1.2	1.6	2.6	2.6	0.2
1.5	1.9	2.7	3.1	0.2

### Bohrdurchmesser

Beim Bohren auf CNC-Bohrmaschinen ist ein gegenüber dem Außendurchmesser um 0.1 mm vergrößerter Bohrdurchmesser erforderlich.