

# Datenblatt

## Baustellenstromverteiler M 4 Art.Nr. #60555

Baustellenstromverteiler M-Serie.  
Stapelbar und äußerst platz sparend. Geschlossenes Gehäuseunterteil mit 77mm Bodenfreiheit verhindert Wassereintritt. Problemloses Wechseln der Anbausteckdosen. Gehäusedeckel mit Edelstahl-Schnellverschlüssen. Berührungssicher – auch bei geöffnetem Deckel – nach BGV A2



mit 2m schwerer Gummischlauchleitung  
H07RN-F 5G6 mit 5 poligem CEE Stecker  
400V/32A

(Abbildung ähnlich)




**CE** IP 44

### Technische Daten: 400V/32A/max. 22kW

Eingang: 2m H07RN-F5G6 mit CEE-Stecker (400V, 32A, 5-polig)

Ausgang: 3 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 250V mit Sicherheitsklappdeckeln  
1 CEE-Steckdose 16 A, 400V, 5-polig mit Sicherheitsklappdeckeln  
2 CEE-Steckdosen 32A, 400V, 5-polig mit Sicherheitsklappdeckeln



Absicherung: 1 FI-Schutzschalter 40 A IΔN=30mA  
3 LS-Schalter C16 A 1-polig  
1 LS-Schalter C16 A 3-polig

Belastung: Max. 22kW  
Gewicht: ca. 9 Kg  
L/B/H: 400 / 400 / 330 mm  
EAN: 4011160605550