

Datenblatt

Gummi-Anschlussleitung 60376

3m leichte Gummischlauchleitung H05RN-F 3G1,0, schwarz
1te Seite: Schutzkontaktstecker mit doppeltem Schutzkontaktsystem IP44
2te Seite: ca. 30mm abgemantelt mit Aderendhülsen

Ölbeständig und abriebfest, mechanisch hoch belastbar. Geeignet für den ständigen Einsatz im Außenbereich und landwirtschaftlichen Betrieben. Für hohe Beanspruchung in trockenen sowie feuchten Räumen, im Freien und im Nutzwasser. Dauerhaft im Freien verwendbar



**3m leichte Gummischlauchleitung
H05RN-F 3G1,0 schwarz**

**Zur Verwendung im Freien.
Gewerbe/Baustelle**

Abb. ähnlich



Technische Daten:

230 V~ / 16 A / max. 3.500W
Temperaturbereich: -25 bis +60°C
Außendurchmesser: 6,5-8,5 mm
Gewicht: ca. 0,3 Kg
EAN: 4011160603761

Angewandte Normen: DIN VDE 0620-2-1 / DIN EN 50525-2

