

Datenblatt

Baustellen-Anschlussleitung 70913

5m Baustellenleitung aus Polyurethan H05BQ-F 2x1,0, orange
1te Seite: Konturenstecker IP44
2te Seite: ca. 30mm abgemantelt mit Aderendhülsen

Leitung für extremste Bedingungen, in trockenen, feuchten und nassen Räumen, im Nutzwasser und in landwirtschaftl. Betriebsstätten. Ölbeständig und extrem abriebfest, mechanisch hoch belastbar. In orangener Sicherheitsfarbe. Dauerhaft im Freien verwendbar.



**5m Baustellenleitung
H05BQ-F 2x1,0 orange**

**Zur Verwendung im Freien.
Gewerbe/Baustelle**



Abb. ähnlich



Technische Daten:

230 V~ / 16 A / max. 3.500W
Temperaturbereich: -25 bis +60°C
Außendurchmesser: ca. 7,4 mm
Gewicht: ca. 0,46 Kg
EAN: 4011160709135



Angewandte Normen: DIN VDE 0620-2-1 / DIN EN 50525-2