

# Datenblatt

## Baustellen-Anschlussleitung 70917

5m Baustellenleitung aus Polyurethan H07BQ-F 2x1,5, orange  
1te Seite: Konturenstecker IP44  
2te Seite: ca. 30mm abgemantelt mit Aderendhülsen

Leitung für extremste Bedingungen, in trockenen, feuchten und nassen Räumen, im Nutzwasser und in landwirtschaftl. Betriebsstätten. Ölbeständig und extrem abriebfest, mechanisch hoch belastbar. In orangener Sicherheitsfarbe. Dauerhaft im Freien verwendbar.



**5m Baustellenleitung  
H07BQ-F 2x1,5 orange**

**Zur Verwendung im Freien.  
Gewerbe/Baustelle**



Abb. ähnlich



### Technische Daten:

230 V~ / 16 A / max. 3.500W  
Temperaturbereich: -25 bis +60°C  
Außendurchmesser: ca. 8,8 mm  
Gewicht: ca. 0,45 Kg  
EAN: 4011160709173



Angewandte Normen: DIN VDE 0620-2-1 / DIN EN 50525-2