

Datenblatt

Baustellen-Anschlussleitung 70918

3m Baustellenleitung aus Polyurethan H07BQ-F 3G1,0, orange
1te Seite: Schutzkontaktstecker mit doppeltem Schutzkontaktsystem IP44
2te Seite: ca. 30mm abgemantelt mit Aderendhülsen

Leitung für extremste Bedingungen, in trockenen, feuchten und nassen Räumen, im Nutzwasser und in landwirtschaftl. Betriebsstätten. Ölbeständig und extrem abriebfest, mechanisch hoch belastbar. In orangener Sicherheitsfarbe. Dauerhaft im Freien verwendbar.



**3m Baustellenleitung
H07BQ-F 3G1,0 orange**

**Zur Verwendung im Freien.
Gewerbe/Baustelle**

Abb. ähnlich



Technische Daten:

230 V~ / 16 A / max. 3.500W
Temperaturbereich: -25 bis +60°C
Außendurchmesser: ca. 7,8 mm
Gewicht: ca. 0,5 Kg
EAN: 4011160709180

Angewandte Normen: DIN VDE 0620-2-1 / DIN EN 50525-2