

## PCE Datenblatt

|                  |  |
|------------------|--|
| Artikel-Nr.      | <b>9004001-p</b>   |
| Bezeichnung      | <b>Mobilverteiler Kunststoff Baureihe HORN BV<br/>2x16/5 4xSSD GS32/5 Ea IP44</b>  |
| Langbeschreibung | Mobiler Kunststoffverteiler Baureihe HORN IP44<br>250x264x92<br>1xCEE-Gerätestecker 32A 5p 400V<br>2xCEE-Steckdose 16A 5p 400V abgesichert ü.<br>2xLS 16A 3p C<br>4xSK-Steckdose 16A 250V IP54 abgesichert ü.<br>2xLS 16A 1p C<br>1xFI 63A/4/0.03A (TYP A 40AT) über alle<br>Ausgänge<br>Leitungsschutzschalter und FI Fabrikat Eaton<br>ÖVE / VDE<br>Verteiler betriebsfertig angeschlossen |
| GTIN (EAN)       | 9003399805370  |
| Ursprungsland    | PL   |
| Zolltarifnummer  | 85371098   |
| Nettogewicht     | 3,100 kg   |
| Verpackungsmenge | 1  |

|                                      |                              |
|--------------------------------------|------------------------------|
| ETIM 7.0                             | EC000379                     |
| CEE-Steckdose - 16 A                 | 2x16A5p400V                  |
| Anzahl der<br>SCHUKO-Steckdosen      | 4                            |
| Absicherung                          | LS-Schalter                  |
| FI-Schutzschalter                    | FI mit IFN 0,03 A (Standard) |
| Anzahl der<br>Leitungsschutzschalter | 4                            |
| Werkstoff des Gehäuses               | Kunststoff                   |
| Einspeisung/Anschlussmöglichkeit     | Anbaustecker                 |
| Art des Netzanschlusses              | CEE 32 A                     |
| Handhabung                           | tragbar                      |
| Schutzart (IP)                       | IP44                         |
| Farbe                                | grau                         |
| Höhe                                 | 92 mm                        |
| Breite                               | 250 mm                       |
| Tiefe                                | 264 mm                       |



[www.manufacturer-safety.info](http://www.manufacturer-safety.info)