



# Einhell

RED

## RG-DP 8735 Schmutzwasserpumpe

Art.-Nr. 41.707.20

### Ausstattung

- Integrierte Aufhängeöse (1)
- Tragegriff (2)
- Integrierte Kabelaufwicklung (3)
- Stufenlos höhenverstellbarer Schwimmerschalter (4)
- Universalanschluss ca. 47,8 mm (G 1 ½) IG (5)
- Verunreinigungen bis 35 mm können abgesaugt werden
- Gleitringdichtung
- Automatik- und manueller Betrieb
- Schlauchanschluss auf der Oberseite
- ECO Power: mehr Fördermenge, weniger Stromverbrauch

### Technische Daten

- |                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| ■ Netzanschluss:         | 230 V ~ 50 Hz          |
| ■ Aufnahmeleistung:      | 690 Watt               |
| ■ Fördermenge max.:      | 17.500 l/h             |
| ■ Förderhöhe max.:       | 9 m                    |
| ■ Eintauchtiefe max.:    | 8 m                    |
| ■ Schlauchanschluss:     | ca. 47,8 mm (G 1 ½) AG |
| ■ Wassertemperatur max.: | 35 °C                  |
| ■ Netzleitungslänge:     | 10 m                   |
| ■ Fremdkörper bis:       | Ø 35 mm                |
| ■ Produktgewicht:        | 6,8 kg                 |

### Logistische Daten

- |                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| ■ Gewicht netto:   | 6,9 kg             |
| ■ Gewicht brutto:  | 7,8 kg             |
| ■ Verpackungsmaße: | 270 x 200 x 420 mm |
| ■ EAN-Code:        | 4006825 572346     |
| ■ VE:              | 1 Stück            |

