



Einhell

EXPERT

Schmutzwasserpumpe

GE-DP 6935 ECO

Art.-Nr.: 4170720

Ident.-Nr.: 11039

EAN-Code: 4006825572346

Die Schmutzwasserpumpe GE-DP 6935 ECO ist ein hochwertiges, kraftvolles und intelligent konzipiertes Gerät der ECO Power Serie. Bei einem breiten Spektrum von Pumpaufgaben rund um Haus, Garten, Teich und Brunnen überzeugt sie mit modernster Technik, solider Leistung und optimaler Energieeffizienz – bei einer Leistungsaufnahme von nur 690 Watt fördert die Pumpe stündlich bis zu 17.500 Liter verunreinigtes Wasser.

Ausstattung

- Ergonomischer Tragegriff
- Stufenlos höhenverstellbarer Schwimmerschalter
- Hochwertige Keramik/Gummi Gleitringdichtung für lange Lebensdauer
- Pumpengehäuse aus schlagzähem Kunststoff
- Gut erreichbarer Schlauchanschluss an der Pumpenoberseite
- Integrierte Aufhängeöse
- Kabelaufwicklung
- Universaladapter für 25/32 mm-Schläuche sowie 33,3 mm (G 1) AG
- ECO Power: mehr Fördermenge, weniger Stromverbrauch

Technische Daten

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| - Netzanschluss | 230 V 50 Hz |
| - Leistung | 690 W |
| - Max. Fördermenge | 17500 L/h |
| - Max. Förderhöhe | 9 m |
| - Max. Eintauchtiefe | 7 m |
| - Max. Wassertemperatur | 35 °C |
| - Max. Fremdkörpergröße | 35 mm |
| - Schlauchanschluss | 47,8mm (G11/2 AG) |
| - Netzleitung | 10 m H07RN-F |

Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht | 5.497 kg |
| - Bruttogewicht Einzelverpackung | 7.697 kg |
| - Maße Einzelverpackung | 278 x 199 x 423 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 4 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 31.7 kg |
| - Maße Exportkarton | 560 x 420 x 440 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 1080 2240 0 |

