



Einhell

RED

RG-DP 1135 N Schmutzwasserpumpe

Art.-Nr. 41.707.00

Ausstattung

- Integrierte Aufhängeöse (1)
- Tragegriff (2)
- Integrierte Kabelaufwicklung (3)
- Stufenlos höhenverstellbarer Schwimmerschalter (4)
- Universalanschluss ca. 47,8 mm (G 1 ½) IG (5)
- Verunreinigungen bis 35 mm können abgesaugt werden
- Gleitringdichtung
- Automatik- und manueller Betrieb
- Schlauchanschluss auf der Oberseite
- ECO Power: mehr Fördermenge, weniger Stromverbrauch

Technische Daten

- Netzanschluss: 230 V ~ 50 Hz
- Aufnahmeleistung: 790 Watt
- Fördermenge max.: 20.000 l/h
- Förderhöhe max.: 9 m
- Eintauchtiefe max.: 8 m
- Schlauchanschluss: ca. 47,8 mm (G 1 ½) AG
- Wassertemperatur max.: 35 °C
- Netzleitungslänge: 10 m
- Fremdkörper bis: Ø 35 mm
- Produktgewicht: 7,4 kg

Logistische Daten

- Gewicht netto: 7,5 kg
- Gewicht brutto: 8,4 kg
- Verpackungsmaße: 270 x 200 x 420 mm
- EAN-Code: 4006825 572322
- VE: 1 Stück

