



Bestellzeichen: PC 21/18-C3
Artikelnummer: 7520081
Beschreibung: Gehäuse PC
Anmerkungen: ohne Deckel

EAN Code: 6418074010216
E-Nummer:
 Finland: 3422928
 Dänemark: 8212016619
 Italien: 7719002
 Schweden: 7520081
 Norwegen:

Besteht aus: Unterteil, Terminal Deckel mit PUR Dichtung und Montageschrauben. -3 und -L3
 Versions: Transparenter Deckel mit PUR Dichtung, Scharnieren, Verschluss-Äffnungen; FC
 Version: Geschlossener PC Rahmen mit PUR Dichtung und Schrauben.

Beispiel

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
mm:	213	185	90	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 07
inch:	8.4	7.3	3.5	Elektrische Isolierung: Voll isoliert
Materials:				Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja
Material:	Polycarbonat			UV Resistenz: UL 508
Unterteilfarbe:	RAL 7035			Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 746C 5V
Dichtungsmaterial:	EPDM			Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960
Temperatur Bereich:				NEMA Klassifikation: NEMA 1, 3, 3R, 12, 13
Kurzzeit:	-40 ... 120 °C			Zertifikate:
Dauergebrauch:	-40 ... 80 °C			Underwriters Laboratories
Kurzzeit:	-40 ... 250 °F			Fimko
Dauergebrauch:	-40 ... 175 °F			Europe EN 62208: 2003
Zubehör:				UL Canada
MP 21/18	Montageplatte			Gost R
FP 21/18	Frontplatte			
FC PC 21/18	PC Frontrahmen			

