



**Bestellzeichen:** PC 30/25-3  
**Artikelnummer:** 7525019  
**Beschreibung:** Gehäuse PC  
**Anmerkungen:** rauchgrau transparenter Scharnierdeckel

**EAN Code:** 6418074056740  
**E-Nummer:**  
 Finland: 3438233  
 Dänemark: 8212016677  
 Schweden: 2537308  
 Norwegen: 2536927

Besteht aus: Unterteil, Terminal Deckel mit EPDM Dichtung und Montageschrauben. -3 und -L3 Versions: Transparenter Deckel mit PUR Dichtung, Scharnieren, Verschluss-Äffnungen; FC Version: Geschlossener PC Rahmen mit PUR Dichtung und Schrauben.

Beispiel

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
<b>mm:</b>	320	260	129	Schutzart (EN 60529): IP 65
<b>inch:</b>	12.6	10.2	5.1	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 08/07
<b>Materials:</b>				Elektrische Isolierung: Voll isoliert
<b>Material:</b>	Polycarbonat			Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja
<b>Unterteilfarbe:</b>	RAL 7035			UV Resistenz: UL 508
<b>Deckelfarbe:</b>	Rauchgrau			Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 746C 5V
<b>Dichtungsmaterial:</b>	EPDM und Polyurethan			Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960
<b>Temperatur Bereich:</b>				NEMA Klassifikation: NEMA 1, 3, 3R, 12, 13
<b>Kurzzeit:</b>	-40 ... 120 °C			<b>Zertifikate:</b>
<b>Dauergebrauch:</b>	-40 ... 80 °C			Underwriters Laboratories
<b>Kurzzeit:</b>	-40 ... 250 °F			Fimko
<b>Dauergebrauch:</b>	-40 ... 175 °F			Europe EN 62208: 2003
<b>Zubehör:</b>				UL Canada
MP 30/25	Montageplatte			Gost R
FP 30/25	Frontplatte			
FC PC 30/25	PC Fronrahmen			

