



Bestellzeichen: PC 30/25-FC3
Artikelnummer: 7520231
Beschreibung: Gehäuse PC
Anmerkungen: grauer Frontrahmen

EAN Code: 6418074059383
E-Nummer:
 Finland: 3438228
 Schweden: 7520231
 Norwegen:

Besteht aus: Unterteil, Terminal Deckel mit EPDM Dichtung und Montageschrauben. -3 und -L3
 Versions: Transparenter Deckel mit PUR Dichtung, Scharnieren, Verschluss-Ä-fnngen; FC
 Version: Geschlossener PC Rahmen mit PUR Dichtung und Schrauben.

Beispiel

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
mm:	314	260	110	Schutzart (EN 60529): IP 65
inch:	12.4	10.2	4.3	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 08/07
Materials:				Elektrische Isolierung: Voll isoliert
Material:	Polycarbonat			Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja
Unterteilfarbe:	RAL 7035			UV Resistenz: UL 508
Dichtungsmaterial:	EPDM und Polyurethan			Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 746C 5V
Temperatur Bereich:				Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960
Kurzzeit:	-40 ... 120 °C			NEMA Klassifikation: NEMA 1, 3, 3R, 4X, 12, 13
Dauergebrauch:	-40 ... 80 °C			Zertifikate:
Kurzzeit:	-40 ... 250 °F			Underwriters Laboratories
Dauergebrauch:	-40 ... 175 °F			Fimko
Zubehör:				Europe EN 62208: 2003
MP 30/25	Montageplatte			UL Canada
FP 30/25	Frontplatte			Gost R
FC PC 30/25	PC Frontrahmen			

