

ocean® (IP 44)  
SCHUKO® Steckdose  
2-fach



Für senkrechte Montage.  
Mit Steckanschluss.  
Vorverdrahtet.  
Mit Klappdeckeln.  
2 P + E,

Nennspannung: 250 V~,  
Nennstrom: 16 A  
Schutzart Gerät: IP 44,  
Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53., Passende Beschriftungssoftware unter [www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de](http://www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de)., Anstelle der SCHUKO® Steckdosen können auch Schalter, Taster, Lichtsignale oder SCHUKO® Steckdosen mit Schloss eingesetzt werden.

Bestellnummer: 2084-0-0710  
Artikelnummer: 20-02 EW-54  
EA-Nummer: 4011395079645