

ocean® (IP 44)
SCHUKO® Steckdose
3-fach



Für waagerechte Montage.
Mit Schraubanschluss.
Vorverdrahtet.
Mit Klappdeckeln.
2 P + E,

Nennspannung: 250 V~,

Nennstrom: 16 A

Schutzart Gerät: IP 44,

Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53., Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de., Anstelle der SCHUKO® Steckdosen können auch Schalter, Taster, Lichtsignale oder SCHUKO® Steckdosen mit Schloss eingesetzt werden.

Bestellnummer: 2084-0-0712

Artikelnummer: 2300/3 EW-54

EA-Nummer: 4011395079669