

Datenblatt

Hängeverteiler „FELDBERG“ # 60974

Strom und Druckluft direkt über dem Arbeitsplatz.

- auf gewünschte Arbeitshöhe abhängbarer Verteiler
- Gehäuse aus Spezial-Kunststoff mit Handgriff / Werkzeughaken
- Zuleitung 3 m H07RN-F 3G1,5, schwarz mit Schutzkontaktstecker
- Druckluftschlauch 3 m, Größe 9×3 mm
- Pneumatik-Armaturen aus Messing blank
- inklusive 3 m stabiler, verzinkter Stahl-Gliederkette
- Verteiler inkl. Druckluftanschluss mit Komfort-Schnellverschluss-Kupplung NW 7,2 und Stecknippel
- Druckluftleitung belastbar bis 12 bar, 180 psi




(Abb. ähnlich)

CE **IP 44**

Technische Daten:

Eingang: 3 m schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 3G1,5 mit Schutzkontaktstecker
Ausgang: 4 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 250V



Nennstrom: 230 V / 16A
Belastbarkeit: Max. 3.500 Watt
Gewicht: ca. 2,20 kg
Verp. L/B/H: 240 / 190 / 170 mm
EAN: 4011160609749