

Datenblatt

Mammut-Kabeltrommel Art. 26100

- Extrem robuster Trommelkörper aus TARMA-PLAST Hartkunststoff
- Pulverbeschichtetes Tragegestell mit Kunststoffgriff und Sterngriffbremse
- Großer umklappbarer Wickelgriff
- Optische Überhitzungsanzeige



Mit 80 m schwerer Gummischlauchleitung H07RN-F 3G2,5 mit Schutzkontaktstecker


Zur Verwendung im Freien.



Abb. ähnlich

Eingang: 80m H07RN-F 3G2,5 mit Schutzkontaktstecker

Ausgänge: 6 Schutzkontaktsteckdosen 230V / 16A



Absicherung: 1 Thermoschutzschalter einpolig



Technische Daten:
Max. belastbar bis 3500W

Maße gesamt: L / B / T: 400 / 460 / 590 mm
Gewicht: ca. 23,5 Kg
Ø-Trommelkörper 450mm
EAN: 4011160261008

