

Datenblatt

Mammut-Kabeltrommel Art. 26104

- Extrem robuster Trommelkörper aus TARMA-PLAST Hartkunststoff
- Pulverbeschichtetes Tragegestell mit Kunststoffgriff und Sterngriffbremse
- Großer umklappbarer Wickelgriff
- Optische Funktionsanzeige und Überhitzungsanzeige



Mit 80 m schwerer Gummischlauchleitung
H07RN-F 3G2,5 mit CEE-Stecker 16A/230V

Zur Verwendung im Freien.



Abb. ähnlich

Eingang: 80m H07RN-F 3G2,5 mit CEE-Stecker 230V / 16A / 3polig



Ausgänge: 3 Schutzkontaktsteckdosen 230V / 16A
3 CEE-Steckdosen 230V / 16A / 3polig



Absicherung: 1 Thermoschutzschalter 1polig



Technische Daten:

Max. belastbar bis 3500W

Maße gesamt: L / B / T: 400 / 460 / 590 mm

Gewicht: ca. 25,00 Kg

Ø-Trommelkörper 450mm

EAN: 4011160261046

