

Datenblatt

Mobile Federzug-Kabeltrommel »Rotomatic« Art. 12639

Mobile Federzug-Kabeltrommel ROTOMATIC für Hobby, Handwerk und Industrie.

- Nur ein Tastendruck – sekundenschnell ist aufgerollt.
- Selbsttätiges Aufwickeln durch Federzug mit Rastmechanik.
- Bequemes Tragen – überall einsetzbar.
- Ergonomischer Handgriff.
- 4 Schutzkontaktsteckdosen
- VDE-Thermoschutzschalter.
- Auch für stationäre Montage geeignet.



**10m Kunststoffmantelleitung
H05VV-F 3G1,5**



Abbildung ähnlich



IP20 – Zur Verwendung im Innenbereich

Technische Daten:

250 V / 16 A

Aufgerollt: 1000W

Abgerollt: 3500W

Verpackungsmaße

L / B / H: ca. 250 / 170 / 285 mm

Gewicht: ca. 3,9 Kg

EAN: 4011160126390