

## Verbauter Absaugvorrichtung & Boost-Start-Schaltkasten

- = serienmäßig
- = nicht enthalten



Absaug-Pumpe	1
Pumpenleistung ca.	20 l/minute
Maximaler Unterdruck	-0,88 bar
Druckeinige	durch Filterelement
Vakuumringgröße hintereinander	bis 1000 Stück ohne Überlappung
Schweißlänge	300 mm
LD <sup>®</sup> (Low Over System)	—
LD <sup>®</sup> (Low Sulfur Pump)	—
L+ Druckregulierung (variable Vakuum)	■
Einfach-Schweißnaht	■
Doppel-Schweißnaht	—
Dreifach-Schweißnaht	—
Manueller Vakuum- & Schweißvorgang	■
Atem-, Vakuum- & Schweißvorgang	■
Fingergeländebrecher	■
Gehäuse hochwertiger ABS-Kunststoff	■
Deckelfarbe	Grau/Mau
Aluminium-Gehäuse-Mittelmetall	—
Netzspannung	200 V
Leistungsaufnahme/Max	400 W
Abmessungen (BxHxT)	48 x 210 x 88 mm
Gewicht	0,26 kg