

# Datenblatt

---

## Hängeverteiler „BELCHEN“ # 60972

### Strom direkt über dem Arbeitsplatz.

- Auf gewünschte Arbeitshöhe abhängbarer Verteiler.
- Gehäuse aus Spezial-Kunststoff mit Handgriff / Werkzeughaken.
- Zuleitung 3 m H05VV-F 3G1,5, schwarz mit Schutzkontaktstecker
- Inklusive 3 m stabiler, verzinkter Stahl-Gliederkette.
- 8 Schutzkontaktsteckdosen IP20
- Druckluftschlauch 3 m, Größe 9x3 mm.
- Pneumatik-Armaturen aus Messing blank.
- Verteiler mit Druckluftanschluss mit Komfort-Schnellverschluss-Kupplung NW 7,2 und Stecknippel.
- Druckluftleitung belastbar bis 12 bar, 180 psi..



(Abb. ähnlich)

Geprüft nach VDE-Standard



### Technische Daten:

Eingang: 3 m Kunststoffmanteilleitung H05VV-F 3G1,5 mit Schutzkontaktstecker  
Ausgang: 2 x 4 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 250V

Nennstrom: 230 V / 16A  
Belastbarkeit: Max. 3.500Watt  
Gewicht: ca. 1,3 Kg  
Verp. L/B/H: 240 / 190 / 170 mm  
EAN: 4011160609725