

# Datenblatt

## Mammut-Kabeltrommel Art. 26102

- Extrem robuster Trommelkörper aus TARMA-PLAST Hartkunststoff
- Pulverbeschichtetes Tragegestell mit Kunststoffgriff und Sterngriffbremse
- Großer umklappbarer Wickelgriff
- Optische Funktionsanzeige und Überhitzungsanzeige



Mit 30 m schwerer Gummischlauchleitung  
H07RN-F 5G4 mit CEE-Stecker 32A/400V

Zur Verwendung im Freien.




(Abb. Ähnlich)

Eingang: 30m H07RN-F 5G4 mit CEE-Stecker 400V / 32A / 5polig



Ausgänge:  
3 Schutzkontaktsteckdosen 230V / 16A  
1 CEE-Steckdose 400V / 16A / 5polig  
1 CEE-Steckdose 400V / 32A / 5polig



Absicherung:  
1 Fehlerstromschutzschalter 40A, 30mA, 4polig  
1 Leitungsschutzschalter C16A, 3polig  
1 Leitungsschutzschalter C16A, 1polig

### Technische Daten:

Max. belastbar bis 22kW

Maße gesamt: L / B / T: 400 / 460 / 590 mm

Gewicht: ca. 21,0 Kg

Ø-Trommelkörper 450mm

EAN: 4011160261022

