

ocean® (IP 44)  
Wippkontrollschalter  
Aus- und Wechselschaltung



Mit roter Kalotte.  
Mit Glimmlampe.  
Mit N-Klemme.

Nennspannung: 250 V~,

Nennstrom: 10 AX

Schutzart Gerät: IP 44,

Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53., Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53., Glimmlampe 8346-1 im Lieferumfang., Schalter beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8335-1, 8346-1, 8333-1 und 8358., Passende Beschriftungssoftware unter [www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de](http://www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de).

Bestellnummer: 1085-0-1607

Artikelnummer: 2601/6 SKW-53

EA-Nummer: 4011395992555