

ocean® (IP 44)
Wippkontrollschalter/Heizungsschalter
Aus- und Wechselschaltung



Mit roter Kalotte.
Mit Glimmlampe.
Mit Beschriftungsfeld.
Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm
Mit N-Klemme.

Nennspannung: 250 V~,
Nennstrom: 10 AX
Schutzart Gerät: IP 44,
Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53., Schalter beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8335-1, 8346-1, 8333-1 und 8358., Glimmlampe 8346-1 im Lieferumfang., Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de., Neutrales Beschriftungsfeld zusätzlich beiliegend.

Bestellnummer: 1085-0-1609
Artikelnummer: 2601/6 SKWNH-53
EA-Nummer: 4011395992579