

ocean® (IP 44)
Kombination SCHUKO® Steckdose, mit Wippschalter
Aus- und Wechselschaltung



Für senkrechte Montage.
2 P + E,

Nennspannung: 250 V~,
Nennstrom: 16 A, Nennstrom: 10 AX
Schutzart Gerät: IP 44,
Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53., Beschriftungsträger des Schalters beleuchtbar mit
Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53., Passende Beschriftungssoftware unter [www.BUSCH-JAEGER-
Beschriftungstool.de](http://www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de)., Anschlussklemmen der Steckdose nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen
approbiert., Anstelle der SCHUKO® Steckdosen können auch Schalter, Taster, Lichtsignale oder SCHUKO®
Steckdosen mit Schloss eingesetzt werden.

Bestellnummer: 1684-0-0316
Artikelnummer: 2601/6/20 EW-53
EA-Nummer: 4011395992913