

ocean® (IP 44)
Kombination SCHUKO® Steckdose, mit Wippschalter
Serienschaltung



Für senkrechte Montage.
2 P + E,

Nennspannung: 250 V~,
Nennstrom: 16 A, Nennstrom: 10 AX
Schutzart Gerät: IP 44,
Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53., Beschriftungsträger des Schalters beleuchtbar mit
Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53., Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de., Mit hoher Leitungseinführung., Anschlussklemmen der Steckdose nach VDE 0620-1 als
Verbindungsklemmen approbiert., Anstelle der SCHUKO® Steckdosen können auch Schalter, Taster, Lichtsignale
oder SCHUKO® Steckdosen mit Schloss eingesetzt werden.

Bestellnummer: 1684-0-0324
Artikelnummer: 2601/5/20EW-53-503
EA-Nummer: 4011395047156