





SCHUKO® Steckdose

Online-Katalog 2017



ocean® (IP 44)
SCHUKO® Steckdose
2-fach



Für senkrechte Montage.
Mit Steckanschluss.
Vorverdrahtet.
Mit Klappdeckeln.
2 P + E,

Nennspannung: 250 V~,

Nennstrom: 16 A

Schutzart Gerät: IP 44,

Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53., Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de., Anstelle der SCHUKO® Steckdosen können auch Schalter, Taster, Lichtsignale oder SCHUKO® Steckdosen mit Schloss eingesetzt werden.

Artikelnummer: 20-02 EW-53

EA-Nummer: 4011395993347