

Artikel-Nr.	9029153
Bezeichnung	Wandverteiler Kunststoff Baureihe SÖLDEN BV 63/5 32/5 16/5 2xSSD M40ÖoB Ea IP54
Langbeschreibung	Kunstst.-Wandverteiler Modell SÖLDEN IP54 520x297x165 14TE 1xBohrung M40 oben, 1xBlindverschraubung M40 unten 1xC EE-Steckdose 63A 5p 400V abgesichert d. Vorsicherung Zuleitung(nicht über FI) 1xC EE-Steckdose 32A 5p 400V abgesichert ü. 1xLS 32A 3p C 1xC EE-Steckdose 16A 5p 400V abgesichert ü. 1xLS 16A 3p C 2xSK-Steckdose 16A 250V IP54 abgesichert ü. 2xLS 16A 1p C 1xFI 63A/4/0.03A (TYP B 63AT) allstromsensitiv über alle 32A & 16A Ausgänge Leitungsschutzschalter und FI Fabrikat Eaton ÖVE / VDE Verteiler auf HKL-Klemme (max.5x25qmm/5x16qmmYFI) verdrahtet
GTIN (EAN)	9003399466311
Ursprungsland	AT
Zolltarifnummer	85371098
Nettogewicht	7,500 kg
Verpackungsmenge	1
Mindestbestellmenge	1

ETIM 9.0	EC000379
CEE-Steckdose - 16 A	1x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A	1x32A5p400V
CEE-Steckdose - 63 A	1x63A5p400V
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F)	2
Absicherung	LS-Schalter
FI-Schutzschalter	FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Anzahl der Leitungsschutzschalter	4
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit	1 Leitung (Stichleitung)
Handhabung	Wandmontage
Schutzart (IP)	IP54
Farbe	grau
Höhe	520 mm
Breite	297 mm
Tiefe	165 mm



<https://www.pcelectric.at/shop/de/?func=detail&artnr=9029153>