Artikel-Nr.	**9135151**
Bezeichnung	**Wandverteiler Kunststoff Baureihe ANIF7 IV 2x16/5 3xSSD M25oBVu HKL Ea IP54**
Langbeschreibung	Kunstst.-Wandverteiler Modell ANIF7 IP54 320x222x140 10TE 1xM25 Verschraubung oben (Kabeldurchm. 13-18mm PG21) grau 1xBlindverschraubung M25 unten 2xCEE-Steckdose 16A 5p 400V abgesichert ü. 2xLS 16A 3p C 3xSK-Steckdose 16A 250V IP54 abgesichert ü. 3xLS 16A 1p C Leitungsschutzschalter Fabrikat Eaton ÖVE / VDE Verteiler auf HKL-Klemme (max.5x25qmm/5x16qmmYF!) verdrahtet Etikett: "Zusatzschutz durch FI-Schutzschalter versorgungsseitig erforderlich!"
GTIN (EAN)	9003399950599
Ursprungsland	AT
Zolltarifnummer	85371098
Nettogewicht	3,950 kg
Verpackungsmenge	1
Mindestbestellmenge	1

https://www.pcelectric.at/shop/de/?func=detail&artnr=9135151

ETIM 9.0	EC000379
CEE-Steckdose - 16 A	2x16A5p400V
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F)	3
Absicherung	LS-Schalter
FI-Schutzschalter	ohne
Anzahl der Leitungsschutzschalter	5
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit	1 Leitung (Stichleitung)
Handhabung	Wandmontage
Schutzart (IP)	IP54
Farbe	grau
Höhe	320 mm
Breite	222 mm
Tiefe	140 mm



01.08.2023 Änderungen und Druckfehler vorbehalten!