

## Drainage-Tauchpumpe INTEGRA 8000

- Speziell konstruierte Drainage-Tauchpumpe mit vertikalem Pumpenausgang und integriertem Schwimmschalter.
- Mit Rückschlagventil und Mehrdimensionsschlauchanschlussstück.
- Zum Einsatz in Drainage-Schächten schon ab 20 cm Ø.
- Umschaltbar auf automatischen oder manuellen Betrieb.
- Im manuellen Betrieb schon ab 10 mm Wasserstand ansaugend und bis auf einen Stand von 2 mm flachabsaugend.
- Geeignet für klares Wasser oder verschmutztes Wasser bis 5 mm Korngröße.

### Leistungsdaten

Förderhöhe	Fördermenge	
6 m	12 l/min	0,72 m³/h
5 m	52 l/min	3,13 m³/h
4 m	81 l/min	4,83 m³/h
3 m	100 l/min	5,99 m³/h
2 m	115 l/min	6,92 m³/h
1 m	129 l/min	7,75 m³/h

Alle Angaben zu Fördermenge und Förderhöhe wurden bei freiem, unreduziertem Auslauf ermittelt.

### Technische Daten

Motor	300 Watt
Max. Fördermenge	8.000 l/h
Max. Förderhöhe	7 m
Max. Korngröße	5 mm
Min. Absaugniveau	2 mm
Pumpengehäuse	Kunststoff
Max. Temp. Flüssigkeit	35° C
Max. Eintauchtiefe	7 m
Druckanschluss	AG 41,91 mm (1 ¼")
Anschlusskabel	10 m
Kabelauführung	H05RN-F
Verpackungsmaße (cm)	19 x 22 x 32,5
Gewicht (brutto)	5,0 kg
Art.-Nr.	30166

T.I.P. Technische Industrie Produkte GmbH  
Siemensstraße 17  
74915 Waibstadt  
Tel.: 07263-9125-0  
Fax: 07263-9125-25  
E-Mail: [info@tip-pumpen.de](mailto:info@tip-pumpen.de)  
[www.tip-pumpen.de](http://www.tip-pumpen.de)



Pumpen von T.I.P. - mehr als 30 Jahre hohe Qualität bei einem ausgezeichneten Preis- / Leistungsverhältnis.