

## D

### Gebrauchs- und Bedienungsanleitung für Erdspeiß 60685,

Bei Beschädigung der Schutzhaube, der durch Federkraft schließenden Schutzkappen an den Steckdosen, des Kabels oder Steckers, sowie an der Dichtung der Kabeleinführung, bitte sofort den Schaden durch den autorisierten Fachmann beheben lassen. Defekte Geräte können zu Schaden and Menschen und am Eigentum führen. Vor Inbetriebnahme muss sichergetellt sein, dass der Erdspeiß tief genug und sicher verankert ist

1. Stecken Sie den Timer in eine Steckdose. Danach stecken Sie den Anschluss des zu steuernden Gerätes in den Timer.
2. Je nach gewünschter Funktions-Dauer, drücken Sie die Rasterzähne nach unten, jeder Rasterzahn steht für 15min. Funktions-Dauer.
3. Stellen Sie den Zeitring in Richtung des Pfeiles auf die richtige Uhrzeit ein.

Die Zeitschaltuhr kann auf Dauerschaltung (I) oder Programmierung (Uhrsymbol) mittels des roten Schalters gestellt werden.

230V/16A / max. 3500W - Schutzart IP44  
Betriebstemperatur: -25°C bis +55°C



**as**®  
**Schwabe**  
TechnikProdukte  
72184 Eutingen  
Hummelbergstr.6