

# Datenblatt

---

## 5-fach Verteilersteckdosenleiste Art.: 38605

5-fach Verteilerleiste 230V mit selbstschließenden Klappdeckeln mit erhöhtem Berührungsschutz  
Mit schwerer Gummischlauchleitung 4,5m H07RN-F 3G1,5 mit Schutzkontaktstecker  
Mit beleuchtetem Ein-/Ausschalter  
Nicht wiederanschließbar / Kabel kann nicht getauscht werden  
Zur Wandmontage geeignet  
Steckdosen 45° gedreht




Abb. ähnlich



### Technische Daten:

230 V~ / 16 A / max. 3.500W  
Temperaturbereich: -25 bis +60°C  
Gewicht: ca. 1,0 kg  
L/B/H: ca. 396/70/55 mm  
EAN: 4011160386053

Angewandte Normen: DIN VDE 0620-2-1 / DIN EN 50525-2