

PCE Datenblatt

Artikel-Nr.	9004004-p
Bezeichnung	Mobilverteiler Kunststoff Baureihe HORN MV 2x16/5 4xSSD GS16/5 Ea IP44
Langbeschreibung	Mobiler Kunststoffverteiler Modell HORN IP44 250x264x92 1xCEE-Gerätestecker 16A 5p 400V 2xCEE-Steckdose 16A 5p 400V abgesichert d. Vorsicherung Zuleitung 4xSK-Steckdose 16A 250V IP54 abgesichert ü. 2xLS 16A 1p C Leitungsschutzschalter Fabrikat Eaton ÖVE / VDE Verteiler betriebsfertig angeschlossen
GTIN (EAN)	9003399372162
Ursprungsland	PL
Zolltarifnummer	85371098
Nettogewicht	2,000 kg
Verpackungsmenge	1

ETIM 7.0	EC000379
CEE-Steckdose - 16 A	2x16A5p400V
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen	4
Absicherung	LS-Schalter
Anzahl der Leitungsschutzschalter	2
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit	Anbaustecker
Art des Netzanschlusses	CEE 16 A
Handhabung	tragbar
Schutzart (IP)	IP44
Farbe	grau
Höhe	92 mm
Breite	250 mm
Tiefe	264 mm



www.manufacturer-safety.info