

Datenblatt

6-fach Verteilersteckdosenleiste Art.: 38606

6-fach Verteilerleiste 230V mit selbstschließenden Klappdeckeln mit erhöhtem Berührungsschutz
Mit schwerer Gummischlauchleitung 1,5m H07RN-F 3G1,5 mit Schutzkontaktstecker
Mit beleuchtetem Ein-/Ausschalter
Nicht wiederanschließbar / Kabel kann nicht getauscht werden
Zur Wandmontage geeignet
Steckdosen 45° gedreht




Abb. ähnlich

CE **IP44**



Technische Daten:

230 V~ / 16 A / max. 3.500W
Temperaturbereich: -25 bis +60°C
Gewicht: ca. 0,75 kg
L/B/H: ca. 452/70/55 mm
EAN: 4011160386060

Angewandte Normen: DIN VDE 0620-2-1 / DIN EN 50525-2