

Verdrahtungsbrücke - MPB 18/1-57 - 2809238

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Verdrahtungsbrücke für Module mit Anschlussraster 17,5 mm, 1-phasig, 57-polig

Abbildung zeigt die Variante MPB 18/1-6

Produkteigenschaften

- In Kombination mit anderen Geräten im Installationsverteiler, wie FI-Schutzschalter und Sicherungsautomaten
- Praxiserleichtertes Verdrahten aller gängigen Applikationen
- Enddeckel dienen dem isolierenden Abschluss von individuell geschnittenen Brücken
- Zur Kombinationen von Blitzstrom- und Überspannungsableitern

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1
GTIN	4017918076306

Technische Daten

Allgemein

Nennstrom I_N	100 A
Material Gehäuse	Kunststoff
Bauform	Kammbrücke
Polzahl	57
Farbe	grau

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140299
eCl@ss 4.1	27140299
eCl@ss 5.0	27140202
eCl@ss 5.1	27140202
eCl@ss 6.0	27141140
eCl@ss 7.0	27141140
eCl@ss 8.0	27141140

ETIM

ETIM 2.0	EC000489
-----------------	----------

Verdrahtungsbrücke - MPB 18/1-57 - 2809238

Klassifikationen

ETIM

ETIM 3.0	EC000489
ETIM 4.0	EC000489
ETIM 5.0	EC000489

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30212010
UNSPSC 7.0901	39121610
UNSPSC 11	39121610
UNSPSC 12.01	39121610
UNSPSC 13.2	39121620

Zubehör

CUTFOX EB - 1204753



CUTFOX 50 - 1206641



Zeichnungen

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>