

Winkelschleifer

GA9050R

2.000 W • 230 mm • 6.600 min⁻¹

Hochleistungsfähiges Gerät mit Wiederanlaufschutz zum Trennen und Schleifen

Ein Winkelschleifer mit Wiederanlaufschutz für anspruchsvolle Anwendungen. Ein kraftvoller 2.000 W Winkelschleifer für große Scheiben mit 230 mm Durchmesser und anspruchsvolle Anwendungen, die eine hohe Leistung erfordern.



Technische Details

Leistungsaufnahme	2000 W
Leerlaufdrehzahl	6600 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	74 mm
Aufnahme	M14
Bohrung	22,23 mm
Scheiben-Durchmesser	230 mm
Wiederanlaufschutz	✓
Länge des Netzkabels	2,5 m
Schallleistungspegel (L _{WA})	105 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	97 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Gewicht ohne Kabel	4,8 - 7,1 kg
Produktabmessung (L x B x H)	455 x 250 x 132 mm
Max. Ausgangsleistung	3600 W
Anti-Restart-Funktion	✓
Vibrationswerte, Oberflächenschleifen	2,5 m/s ²

Spezifikationen

- Soft-Start für weiches Anlaufen
- Die Anti-Restart-Funktion verhindert ein ungewolltes Anlaufen der Maschine nach einer Spannungsunterbrechung
- Doppelt schutzisoliert

EAN 0088381606141

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

152539-0
Seitengriff



197610-3
Stirnlochschlüssel 35mm



224415-9
Spannflansch



224554-5
Flanschmutter



Optionales Zubehör

194992-4
Kohlebürsten CB-204



195354-9
EZY NUT M14



197610-3
Stirnlochschlüssel 35mm



198440-5
Absaughaube 230 mm



224554-5
Flanschmutter



B-46280
Schruppscheibe Stahl 230x6,0mm



B-46436
Trennscheibe Stahl 230x2,5mm



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

