



Merkmale:

- Fahrbarer Industrie-Kolbenkompressor in ölgeschmierter 2 stufiger Ausführung
- Keilriemenbetriebenes 2 Zylinder Reihen-Aggregat
- Anlaufentlastung über Condor Druckschalter
- Mit großen Hartgummirädern zum leichten Transport
- Der Kondensatablass erfolgt mittels Kugelhahn
- Lieferung inklusive Phasenwenderstecker
- 2 Lenkrollen an der Vorderseite für ein perfektes Handling

Technische Daten:

- Modell: Aerotec 780-90
- Kesselgröße: 90 l
- Kesseldruck: 10 bar
- Ansaugleistung: 780 l/min.
- Liefermenge: 520 l/min.
- Drehzahl: 1200 U/min.
- Schalldruckpegel: 97 L_{WA} / 78 dB
- Motor: 4 KW / 5,5 PS
- Spannung: 400 V ~ 50 Hz
- Maße: 1070 x 390 x 800 mm
- Gewicht: 85 kg



Merkmale:

- Fahrbarer Industrie-Kolbenkompressor in ölgeschmierter 2 stufiger Ausführung
- Keilriemenbetriebenes 2 Zylinder Reihen-Aggregat
- Anlaufentlastung über Condor Druckschalter
- Mit großen Hartgummirädern zum leichten Transport
- Der Kondensatablass erfolgt mittels Kugelhahn
- Lieferung inklusive Phasenwenderstecker
- 2 Lenkrollen an der Vorderseite für ein perfektes Handling

Technische Daten:

- Modell: Aerotec 780-90
- Kesselgröße: 90 l
- Kesseldruck: 10 bar
- Ansaugleistung: 780 l/min.
- Liefermenge: 520 l/min.
- Drehzahl: 1200 U/min.
- Schalldruckpegel: 97 L_{WA} / 78 dB
- Motor: 4 KW / 5,5 PS
- Spannung: 400 V ~ 50 Hz
- Maße: 1070 x 390 x 800 mm
- Gewicht: 85 kg