

Steckverbinder-Set - HC-EVO-B10PT-BWD-HL-M25-PLRBK - 1407711

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Steckverbinder-EVO-Set bestehend aus: 1407729, 1407730, 1407634, 1407628, 1407670

Artikeleigenschaften

- Geringere Kosten als Metallausführung
- Möglichkeit der Kennzeichnung mittels Bezeichnungsschild 9 x 20 mm
- Geringes Gewicht
- Geringere Kondensationsgefahr
- Beide PE-Bleche der Kontakteinsätze werden durch einen im Tüllengehäuse integrierten Metallrahmen verbunden
- Metallinlays gewährleisten voreilende PE-Kontaktierung bei schrägem Stecken
- absolut korrosionsbeständig
- halogenfreier Kunststoff
- Schlagprüfung nach IK 08



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
Verkaufsgruppe	D081
GTIN	 4 046356 777766
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	366.0 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	366.0 g
Zolltarifnummer	85366990
Herkunftsland	Deutschland
Sales Key	D1 - Steckverbinder

Technische Daten

Allgemeine Daten

Polzahl	10+PE
Bauform	B10

Steckverbinder-Set - HC-EVO-B10PT-BWD-HL-M25-PLRBK - 1407711

Set-Inhalt

Kontakteinsatz - HC-B 10-I-PT-F - 1407729



HEAVYCON Buchseneinsatz, Serie B10, 10 + PE polig, Push-in-Anschluss

Kontakteinsatz - HC-B 10-I-PT-M - 1407730



HEAVYCON Stifteinsatz, Serie B10, 10 + PE polig, Push-in-Anschluss

Gehäuse - HC-EVO-B10-BWD-PLRBK - 1407634



HEAVYCON EVO-Anbaugeschäuse aus Kunststoff, B10, mit Querbügel, Höhe 30,5 mm, mit Flachdichtung

Gehäuse - HC-EVO-B10-HLFD-PLBK - 1407628



HEAVYCON EVO-Tüllengehäuse aus Kunststoff, mit Bajonettflansch für die EVO-Verschraubung, B10, für Querbügel, Höhe 60,5 mm, ohne EVO-Verschraubung

Kabelverschraubung - HC-B-G-M25-PLRBK - 1407670



EVO-Kunststoffkabelverschraubung mit Bajonettverschluss; Größe M25

Klassifikationen

ETIM

ETIM 3.0	EC000438
ETIM 4.0	EC000437

Steckverbinder-Set - HC-EVO-B10PT-BWD-HL-M25-PLRBK - 1407711

Klassifikationen

ETIM

ETIM 5.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 11	39121522
UNSPSC 12.01	39121522
UNSPSC 13.2	39121522
UNSPSC 6.01	30211923
UNSPSC 7.0901	39121522

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27143424
eCl@ss 5.1	27143424
eCl@ss 6.0	27143424
eCl@ss 7.0	27440209

Zubehör

Zubehör

Querbügel - HC-B10-24-DL-PLBK - 1407696



Ersatzquerbügel für HEAVYCON-EVO-Gehäuse, HC-B10 / HC-B16/ HC-B24, PA


Zeichnungen

Mäßigzeichnung


Druck- Diagramm

Steckverbinder-Set - HC-EVO-B10PT-BWD-HL-M25-PLRBK - 1407711

Schemazeichnung




Schemazeichnung



Polbild Anschlussseite Stift

Polbild Anschlussseite Buchse

Maßzeichnung



Montageausschnitt