

Leiterplattensteckverbinder - PTSM 0,5/ 2-HHI-2,5-THR WH R24 - 1814980

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Grundgehäuse, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 250 V, Polzahl: 2, Rastermaß: 2,5 mm, Farbe: weiß, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Gurtverpackte SMD/THT/THR -Bauelemente



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	500 STK
Mindestbestellmenge	500 STK
GTIN	 4 046356 761260
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	2.22 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	2.22 g
Zolltarifnummer	85369010
Herkunftsland	Deutschland
Sales Key	E1 - Leiterplattenanschl.

Technische Daten

Maße

Rastermaß	2,5 mm
Maß a	2,5 mm
Stiftabmessungen	0,6 x 0,4 mm
Bohrlochdurchmesser	1 mm

Technische Daten

Artikelfamilie	PTSM 0,5/..-HHI-THR
Isolierstoffgruppe	I
Bemessungsstoßspannung (III/3)	2,5 kV
Bemessungsstoßspannung (III/2)	2,5 kV
Bemessungsstoßspannung (II/2)	2,5 kV
Bemessungsspannung (III/2)	250 V
Bemessungsspannung (II/2)	400 V

Leiterplattensteckverbinder - PTSM 0,5/ 2-HHI-2,5-THR WH R24 - 1814980

Technische Daten

Technische Daten

Nennstrom I _N	6 A
Nennspannung U _N	160 V
Belastungsstrom maximal	6 A
Isolierstoff	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Farbe	weiß

Klassifikationen

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002643
ETIM 5.0	EC002643

UNSPSC

UNSPSC 11	39121432
UNSPSC 12.01	39121432
UNSPSC 13.2	39121432
UNSPSC 6.01	30211801
UNSPSC 7.0901	39121432

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141109
eCl@ss 4.1	27141109
eCl@ss 5.0	27141190
eCl@ss 5.1	27141190
eCl@ss 6.0	27261101
eCl@ss 7.0	27440401

Approbationen

Approbationen

Approbationen

GOST

Ex Approbationen

Leiterplattensteckverbinder - PTSM 0,5/ 2-HHI-2,5-THR WH R24 - 1814980

Approbationen


beantragte Approbationen

Approbationsdetails

GOST 

Zeichnungen

Leiterplattensteckverbinder - PTSM 0,5/ 2-HHI-2,5-THR WH R24 - 1814980



Leiterplattensteckverbinder - PTSM 0,5/ 2-HHI-2,5-THR WH R24 - 1814980

Maßzeichnung

