

UNPACKED
komplett
montagebereit
mit Motor und
Flügel

- runde, schlichte Form
- ruhiger, gewuchter Lauf
- wahlweise „freischwebend“ dekorative Gehäuseringe montierbar

THE INVOLUTION OB #FP45200B
mit dekorativen Ringen (inklusive), Gehäuse Oil rubbed bronze und Wendeflügeln Echtholz Kirschbaum/Nussbaum

20 JAHRE GARANTIE
auf den Motor

Maße in mm

THE INVOLUTION

Flügelanzahl	2
Leistung Motor (W)	18- 68
Größe Ø cm	132/112
Spannung (V/Hz)	220-240/~50
Anzahl Stufen (Wandsch.)	3
Drehzahl max. (U/min)	160
Gewicht (kg)	11,0

Befestigung: mit 2 Schrauben Ø min. 4,5 mm im Abstand von 70 - 110 mm

Dekorativer Deckenventilator in modernem Design

- 3-Stufen-Wandschalter.
- Montage auch an Schrägen (bis 32°).
- Vor-/Rückwärtslauf über Schiebeschalter.
- Inklusive 2 Echtholz-Wendeflügel und 2 dekorativen Gehäuseringen.
- Flüsterleiser Lauf durch sehr hochwertige Motoren und Kugellager.
- Gewuchter Motor und Flügel.

Optionen:

- Optional fernbedienbar (Seite 113).
- Längere Deckenstangen für hohe Räume (Seite 120).
- Leuchtsatz für Energiesparleuchtmittel 13 W.



THE INVOLUTION OB #FP45200B Gehäuse Oil rubbed bronze, Wendeflügel Kirschbaum (sichtbar)/Nussbaum mit optionalem Leuchtsatz #LK45200B



Optionaler Leuchtsatz #LK45200B (Oil rubbed bronze)



3-Stufen-Wandschalter im Lieferumfang enthalten.

Artikel	Art.-Nr.	Gehäusefarbe	Wendeflügeldekor
---------	----------	--------------	------------------

THE INVOLUTION OB FP45200B Oil rubbed bronze Wendeflügel Kirsche/Nussbaum

Die optionale Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse: C bis A.