

# EC Declaration of Conformity

## EG Konformitätserklärung

DocNo. /IDNo.: DoC-090915-2359  
Page: 1/1  
2009-09-10

We, the undersigned,  
Wir, die Unterzeichner,

Manufacturer / Hersteller: ebm-papst St. Georgen GmbH & Co. KG  
Address / Adresse: Hermann-Papst-Str. 1; 78112 St. Georgen/Schwarzwald  
Country / Land: Germany  
Phone number / Telefonnummer: +49 (0)7724/ 81-0  
Fax number / Faxnummer: +49 (0)7724/ 81-1309

declare under our sole responsibility that the following built in component  
erklären eigenverantwortlich, dass die folgende Einbauelemente

Description / Bezeichnung: 8550 N; sowie alle Typen der Beiblätter  
Protection category / Schutzart: -  
Fitting position / Einbaulage: -

on condition of application as defined by ebm-papst St. Georgen GmbH & Co. KG, due to its construction and as  
offered to the customer, complies with the requirements of European directive:

bei bestimmungsgemäßer Verwendung entsprechend den Angaben von ebm-papst St. Georgen, aufgrund ihrer Bauart, sowie in der von uns in  
Verkehr gebrachten Ausführung, den Anforderungen der EG-Richtlinie entspricht:

Directive / Richtlinie: Low Voltage Directive 2006/95/EC  
Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG

List of standards conformity is declared to: EN 60950-1:2001  
Aufzählung der Normen zu denen Konformität bescheinigt wird: entspricht: DIN EN 60950-1 (VDE 0805 Teil 1): 2003-03

Place and Date of issue / Ausstellungsort und Datum: St. Georgen, 2009-09-15

i.V.



Mojtaba Moini  
Director R&D  
Leitung Forschung und Entwicklung

Materialkurztext	Sprac...	Material
8500 A (U)	DE	9244014605
8500 DP (U)PAMO,PENTA FLOW	DE	9244014215
8500 N (U)	DE	9244014207
8500 N-308 (U)ERDGEWINDE	DE	9244014308
8500 NU	DE	9244014055
8500 TA (U)	DE	9244014654
8500 TV (U)	DE	9244014661
8500 V	DE	9244014630
8500 VW (U)	DE	9244014610
8500ÜCKUNG	DE	6027489008
8506 A (U)	DE	9244014670
8506 N (U)	DE	9244014209
8506 N-489 (U)	DE	9244014489
8506 N-698 (U) LI.115+SCHL.	DE	9244014698
8506 TA (U)	DE	9244014653
8506 TV (U)	DE	9244014660
8506 V (U)	DE	9244014629
8506 VW (U)	DE	9244014628
8506 VW -053 (U) VERLÄNGERTE WELLE	DE	9244014053
8506 VW-691 (U)LI.1530	DE	9244014691
8524 VW (U)24VAC	DE	9244014647
8524 VW-668 (U)24VAC,LI.100+ST.	DE	9244014668
8526 N (U)24 VAC	DE	9244014281
8526 VW (U)24 VAC	DE	9244014631
8526 VWR-686 (U)24 VAC SÄURESCHUTZ	DE	9244014686
8550 A (U)	DE	9244014602
8550 AW (U)	DE	9244014601
8550 AW-685 (U)LI.310(AWG22) + ST.	DE	9244014685
8550 N (U) MAX.LOSGRÖßE 1500 ST.	DE	9244014208
8550 N-241 (U)ERDGEWINDE	DE	9244014241
8550 N-435 (U)LI.300+ST.+ETIK+KABELBIN.	DE	9244014435
8550 N-488 LI.750 / ERDGEWINDE	DE	9244014488
8550 TA (U)	DE	9244014657
8550 TV (U)	DE	9244014665
8550 TV-682 (U)TRAVERSE BOHRG.4,3 2X	DE	9244014682
8550 V (U)	DE	9244014606
8550 V-049 (U)KABEL1,4M+SCHUKO-WINKELST.	DE	9244014049
8550 V-687 (U)KABEL 610MM	DE	9244014687
8550 VW (U)	DE	9244014607
8550 VWR-688 (U)+ KONDENSWASSERBOHRUNG	DE	9244014688
8556 A (U)	DE	9244014648
8556 AW (U)	DE	9244014600
8556 N (U)	DE	9244014210
8556 N-048 (U)LI.75AWG18/2X LACKFREI	DE	9244014048
8556 N-057 (U) LI.115 / SCHL.90	DE	9244014057
8556 N-058 (U)LI.1200	DE	9244014058
8556 N-216 (U)	DE	9244014216
8556 N-400 (U)LI.74 + ST.	DE	9244014400
8556 N-458 (U)LI.300 + ST. +ERDLEITER	DE	9244014458

<b>Materialkurztext</b>	<b>Sprac...</b>	<b>Material</b>
8556 N-696 (U)LI.410	DE	9244014696
8556 NR (U)	DE	9244014450
8556 NR-453 (U)KABEL 2,9M + KLEBESCHILD	DE	9244014453
8556 NR-454 (U)KABEL 4,1M + KLEBESCHILD	DE	9244014454
8556 TA (U)	DE	9244014652
8556 TV (U)	DE	9244014664
8556 TVU-694 (U)KABEL 180+ ENDHÜLSE	DE	9244014694
8556 V (U)	DE	1244014608
8556 V (U)	DE	9244014608
8556 VU-056 (U)MIT BOHRUNGEN	DE	9244014056
8556 VW (U)	DE	9244014609
8556 VW-625 (U)LI.80 + STECKER	DE	9244014625
8556 VW-633 (U)VERLÄNGERTE WELLE	DE	9244014633
8556 VW-690 (U)LI.1530	DE	9244014690
8556 VWR-669 (U)LI.500	DE	9244014669
8556 VWU-031 (U)LI.700	DE	9244014031
8556 VWU-683 (U)	DE	9244014683
8560 N (U) 230/115V	DE	9244014236
8560 VW (U)DOPPELSPANNUNG 230/115V	DE	9244014626

Materialkurztext	Sprac...	Material
8800 A (U)	DE	9244014672
8800 N (U)	DE	9244014212
8800 N-456 (U)LI.210/470+HÜ.6,3/4,8X0,8	DE	9244014456
8800 TV (U)	DE	9244014662
8826 N (U)24 VAC	DE	9244014487
8830 A (U)	DE	9244014678
8830 N (U)	DE	9244014342
8830 TA (U)	DE	9244014656
8830 TV (U)	DE	9244014663
8830 VW (U)	DE	9244014641
8850 A (U)	DE	9244014677
8850 N (U)	DE	9244014213
8850 NR (U)	DE	9244014042
8850 TA (U)	DE	9244014658
8850 TV (U)	DE	9244014666
8850 V (U)	DE	9244014612
8856 N (U)	DE	9244014033
8856 V	DE	9244014614
8856 VW (U)	DE	9244014615
8880 A (U)	DE	9244014674
8880 N (U)	DE	9244014343
8880 TA (U)	DE	9244014659
8880 TV (U)	DE	9244014667
8880 V (U)	DE	9244014620
8880 VW (U)	DE	9244014621
8886 TAU-736 (U) LI.600+SCHL.	DE	9244014736
8886 V (U)	DE	9244014618
8886 VW (U)	DE	9244014619