

EC Declaration of Conformity

EG Konformitätserklärung

DocNo. /IDNo.: DoC-090917-2359
Page: 1/1
2009-09-17

We, the undersigned,
Wir, die Unterzeichner,

Manufacturer / Hersteller: ebm-papst St. Georgen GmbH & Co. KG
Address / Adresse: Hermann-Papst-Str. 1; 78112 St. Georgen/Schwarzwald
Country / Land: Germany
Phone number / Telefonnummer: +49 (0)7724/ 81-0
Fax number / Faxnummer: +49 (0)7724/ 81-1309

declare under our sole responsibility that the following built in component
erklären eigenverantwortlich, dass die folgende Einbaueinheit

Description / Bezeichnung: 4656 Z; sowie alle Typen der Beiblätter
Protection category / Schutzart: -
Fitting position / Einbaulage: -

on condition of application as defined by ebm-papst St. Georgen GmbH & Co. KG, due to its construction and as
offered to the customer, complies with the requirements of European directive:

bei bestimmungsgemäßer Verwendung entsprechend den Angaben von ebm-papst St. Georgen, aufgrund ihrer Bauart, sowie in der von uns in
Verkehr gebrachten Ausführung, den Anforderungen der EG-Richtlinie entspricht:

Directive / Richtlinie: Low Voltage Directive 2006/95/EC
Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG

List of standards conformity is declared to: EN 60950-1:2001
Aufstellung der Normen zu denen Konformität bescheinigt wird: entspricht: DIN EN 60950-1 (VDE 0805 Teil 1): 2003-03

Place and Date of issue / Ausstellungsort und Datum: St. Georgen, 2009-09-17

i.V.



Mojtaba Moini
Director R&D
Leitung Forschung und Entwicklung

Materialkurztext	Sprac...	Material
4500 N (U)	DE	9244014114
4530 N (U)	DE	9244014112
4530 Z (U)	DE	9244014837
4530 ZW (U)	DE	9244014835
4536 Z (U)	DE	9244014836
4536 ZR-913 (U)KÄLTEL./ISO-SCHL./SÄURES	DE	9244014913
4550 N (U)	DE	9244014115
4550 N (U)	DE	9004014115
4550 NR (U)	DE	9244014478
4556 NWU (U)	DE	9244014032
4580 N (U)	DE	9244014113
4580 TZ-929 (U)TRAVERSE PAPST	DE	9244014929
4580 Z (U)	DE	9244014841
4580 Z-864 (U)ST. 2,8X0,8	DE	9244014864
4580 ZW (U)	DE	9244014839
4580 ZW-047 (U)LI.310 M. HÜLSE 6,3X0,8	DE	9244014047
4580 ZW-937 (U)M.ERDLEIT.U.SCHRUMPFSCHL.	DE	9244014937
4586 NU (U)	DE	9244014484
4586 TZ-950 (U)LI.WN4-3.37 + ENDHÜLSE	DE	9244014950
4586 TZR (U)	DE	9244014949
4586 Z (U)	DE	9244014840
4586 Z-863 (U)ST. 2,8X0,8	DE	9244014863
4586 ZH-888 (U)H-LI.420 + ST.ENTGEGEN	DE	9244014888
4586 ZR-886 (UKÄLTEL./ISO-SCHL./SÄURESCH	DE	9244014886
4586 ZU-024 (U)	DE	9244014024
4586 ZW (U)	DE	9244014838
4586 ZWR-960 (U)SILI.KAB.1500/SÄURESCH.	DE	9244014960
4586 ZWR-981 (U)LI.270	DE	9244014981
4586 ZWU-026 (U)LI.700/ROTORBODEN GESCHL	DE	9244014026
4586 ZWU-481 (U)LI.610/BODEN GESCHLOSSEN	DE	9244014481
4590 ZW (U)DOP.SPG.115/230 VAR4580ZW	DE	9244014887

Materialkurztext	Sprac...	Material
4600 N	DE	1274014116
4600 N (U)	DE	9244014116
4600 N-116 CN	DE	9274014116
4600 N-466 LÜSTERKLEMME	DE	1274014466
4600 N-466 LÜSTERKLEMME (CN)	DE	9274014466
4600 TA (U)	DE	9244014917
4600 TZ (U)	DE	9244014885
4600 VX-820 (U)WANG NR.A.KLEBESCHILD	DE	9244014820
4600 X (U)	DE	9244014267
4600 X-399 (U)RAY. LI.+SCHL.+ANTIRATT	DE	9244014399
4600 XP (U)	DE	9244014124
4600 Z (U)	DE	9244014803
4600 Z RAW MATERIAL (IND)	DE	9964014004
4600 Z-856 (U)ST. 2,8X0,8	DE	9244014856
4600 Z-881 (U)ST.2,8X0,8+RS-COMP.SCHIL	DE	9244014881
4600 ZW (U)	DE	9244014807
4600 ZW RAW MATERIAL (IND)	DE	9964014009
4606 EAU-019 (U)SO.FLANSCH+FL.LI.150/SC	DE	9244014019
4606 N	DE	1274014147
4606 N (U)	DE	9244014147
4606 N-147 CN	DE	9274014147
4606 N-369 (U)STECKERBLOCK 2X2,8X0,8	DE	9244014369
4606 NR (U)	DE	9244014459
4606 NWU-476 (U)LI.770/BODEN GESCHLOSSEN	DE	9244014476
4606 TA (U)	DE	9244014916
4606 TA-038 (U)LI.1000 MIT ENDHÜLSE	DE	9244014038
4606 TZ (U)	DE	9244014895
4606 VX (U)	DE	9244014819
4606 X (U)	DE	9244014312
4606 Z (U)	DE	9244014802
4606 Z RAW MATERIAL (IND)	DE	9964014005
4606 Z-855 (U)ST. 2,8X0,8	DE	9244014855
4606 ZH (U)DREHZAHLÜBERWACHUNG	DE	9244014878
4606 ZR-906 (U)STECKER 2,8X0,8	DE	9244014906
4606 ZW (U)	DE	9244014806
4606 ZW RAW MATERIAL (IND)	DE	9964014008
4606 ZWU (U)	DE	9244014958
4606 ZWU-879 (U)LI.770 WN4-3.35	DE	9244014879
4608 N-370 (U)AND.BLASR./LI.400/AWG 20	DE	9244014370
4608 N-409 (U)ZUSÄTZLICH D=5	DE	9244014409
4612 EZ-953 (U)O.FLANSCH/LI.310 AWG22	DE	9244014953
4624 N (U) 24 V AC	DE	9244014142
4624 ZW (U)	DE	9244014907
4626 Z (U)	DE	9244014964
4628 N (U)	DE	9244014197
4650 EZ-946 (U)LI.620 + ERDLEITER	DE	9244014946
4650 N	DE	1274014351
4650 N (U)	DE	9244014351
4650 N (CN)	DE	9274014351

Materialkurztext	Sprac...	Material
4650 N-351 (U)	DE	1244014351
4650 N-351 (U)	DE	9004014351
4650 N-396 (U)STECKER 2,8X0,8	DE	9244014396
4650 N-437 (U) ANTIRATTER	DE	9244014437
4650 N-465 FAN-KIT (CN)	DE	9964014465
4650 N-465 LÜSTERKLEMME/8XM04 (CN)	DE	9274014465
4650 NR (U)	DE	9244014452
4650 NU (U)	DE	9244014471
4650 NW (U)	DE	9244014475
4650 NW-486 LI. 140 + ST	DE	9244014486
4650 NWR-059 LI.170+ST.,90°-STECKZ.	DE	1274014059
4650 NWR-059 LI.170+ST.,90°-STECKZ.	DE	9274014059
4650 NWR-059 (U)LI.170+ST.,90°-STECKZ.	DE	9244014059
4650 NWR-059 FAN-KIT (CN)	DE	9964014059
4650 NWR-461 (U)ROTOR GESCHLOSS.LI.1000	DE	9244014461
4650 NWU (U)	DE	9244014468
4650 TA (U)	DE	9244014891
4650 TZ (U)	DE	9244014892
4650 VX (U)	DE	9244014868
4650 X (U)	DE	9244014268
4650 Z (U)	DE	9244014801
4650 Z RAW MATERIAL (IND)	DE	9964014003
4650 Z-854 (U)ST. 2,8X0,8	DE	9244014854
4650 Z-876 (U)ST.2,8X,8/RS-COMPONENTS	DE	9244014876
4650 ZW (U)	DE	9244014805
4650 ZW RAW MATERIAL (IND)	DE	9964014007
4650 ZW-936 (U)M.ERDL.U.SCHRUMPFSCHL.	DE	9244014936
4650 ZW-976 (U)240 VAC	DE	9244014976
4656 AW-962 (U)LI.310 AWG22 + ST.	DE	9244014962
4656 EA-004 (U)400V/SO.FLAN.+FLÜ./SCHL	DE	9244014004
4656 EA-021 (U)SO.FLAN/FLÜ/SCHL/LI.500	DE	9244014021
4656 EA-954 (U)SO.FLAN/FLÜ/SCHL/LI.150	DE	9244014954
4656 EAU-003 (U)SO.FLANSCH/FLÜGEL/SCHL	DE	9244014003
4656 EZ (U)	DE	9244014942
4656 EZ-975 (U)SO.FL./SCHL.500/ROT.ZU	DE	9244014975
4656 EZR (U)	DE	9244014945
4656 EZR-050 (U)LI.350 + ERDL.	DE	9244014050
4656 EZU (U)	DE	9244014007
4656 EZU-017 SO.FLANSCH/ KABEL 145	DE	9244014017
4656 EZU-980 (U)SO.FLANSCH/SCHLAUCH	DE	9244014980
4656 N	DE	1274014139
4656 N (U)	DE	1244014139
4656 N (U)	DE	9244014139
4656 N-139 CN	DE	9274014139
4656 N-140 (U) 400V	DE	9244014140
4656 N-491	DE	1274014491
4656 N-491 (CN) GL,70°C	DE	9274014491
4656 N-491 (U) GLEITLAGER-TYP,70°C	DE	9244014491
4656 NR (U)	DE	9244014460

Materialkurztext	Sprac...	Material
4656 NU (U)	DE	9244014480
4656 NW (U)	DE	9244014490
4656 NW-143 LI.170+ADERENDHÜLSEN CN (U)	DE	9274014143
4656 NWR-023 (U)LI. 600	DE	9244014023
4656 NWR-463 (U)KÄLTELAGER	DE	9244014463
4656 TA (U)	DE	9244014890
4656 TA-036 (U)LI.1000	DE	9244014036
4656 TAR-894 (U)LI.700	DE	9244014894
4656 TZ (U)	DE	9244014896
4656 TZ-972 (U)TRAV. LACK.LI.310+SCHL	DE	9244014972
4656 TZR-952 (U)LI.310 AWG22 + SCHL.	DE	9244014952
4656 TZU (U)	DE	9244014991
4656 TZU-001 (U)LI.2000 + ERDLEITER	DE	9244014001
4656 V-028 (U)D=4,5 (8X)	DE	9244014028
4656 V-816 (U)ST.2,8X0,8/ERDSCHRAUBE	DE	9244014816
4656 VR (U)	DE	9244014818
4656 VX-817 (U)BOHR.3,8(9X)	DE	9244014817
4656 X (U)	DE	9244014313
4656 Z (U)	DE	9244014800
4656 Z RAW MATERIAL (IND)	DE	9964014002
4656 Z-853 (U)ST. 2,8X0,8	DE	9244014853
4656 Z-877 (U)240VAC,KUNDEN NR.AUFGEST.	DE	9244014877
4656 Z-982 (U)LÜSTERKLEMME	DE	9244014982
4656 ZH (U)DREHZAHLÜBERWACHUNG	DE	9244014870
4656 ZR-873 (U)KÄTEL./ISO-SCH./SÄURES	DE	9244014873
4656 ZR-901 (U)STECKER 2,8X0,8	DE	9244014901
4656 ZU-025 (U)NICHT IP54 DA STECKER	DE	9244014025
4656 ZW (U)	DE	9244014804
4656 ZW RAW MATERIAL (IND)	DE	9964014006
4656 ZW-051 LI.1,5M FAN MATERIAL KIT(IN	DE	9964014051
4656 ZW-867 (U)LI.500	DE	9244014867
4656 ZW-957 (U)SCHLAUCHLEITUNG 650MM	DE	9244014957
4656 ZWH-054 (U) LI.533	DE	9244014054
4656 ZWR-030 (U)KÄLTELAG.SCHLAUHL.2000	DE	9244014030
4656 ZWR-903 (U)KÄLTELAGER	DE	9244014903
4656 ZWR-930 (U)KÄLTELAG.SCHLAUHL.270MM	DE	9244014930
4656 ZWR-955 (U)KÄLTELAGER / LI.1000MM	DE	9244014955
4656 ZWU (U)	DE	9244014956
4656 ZWU-006 (U) LI.2600	DE	9244014006
4656 ZWU-924 (U) LI.500	DE	9244014924
4658 N (U)	DE	9244014146
4658 N-037 KL GEKLEBT	DE	9244014037
4658 N-371 (U)AND.BLASR./LI.400/AWG20	DE	9244014371
4658 N-410 (U)ZUSÄTZLICH D=5	DE	9244014410
4660 N (U)230/115V	DE	9244014198
4660 ZW (U)	DE	9244014889
4666 N-395 (U)LI.180 + ST.	DE	9244014395
4666 NW (U)	DE	9244014016
4666 ZW (U)LI.310 SCHL. 20	DE	9244014869

Materialkurztext	Sprac...	Material
4666 ZW-872 (U)LI.380	DE	9244014872

Materialkurztext	Sprac...	Material
4800 N (U)	DE	9244014110
4800 X (U) OHNE ANTIRATTER	DE	9244014278
4800 Z (U)	DE	9244014833
4800 ZW (U)	DE	9244014831
4806 TZ (U)	DE	9244014947
4806 Z (U)	DE	9244014832
4806 ZW (U)	DE	9244014830
4824 N-412 (U)LI.1000	DE	9244014412
4840 N (U)	DE	9244014279
4840 NW-280 (U) LI.280 / ERD / SCHUTZG.	DE	1244014280
4850 N (U)	DE	9244014111
4850 TZ (U)	DE	9244014988
4850 X (U)	DE	9244014314
4850 Z (U)	DE	9244014829
4850 Z-858 (U)ST. 2,8X0,8	DE	9244014858
4850 Z-971 (U)KABEL 800 MIT ERDLEITER	DE	9244014971
4850 ZW (U)	DE	9244014827
4855 N (U)	DE	9244014174
4856 NU (U)	DE	9244014485
4856 TZ (U)	DE	9244014943
4856 Z (U)	DE	9244014828
4856 Z-857 (U) ST. 2,8X0,8	DE	9244014857
4856 Z-909 (U)KABEL 2520 / SCHUTZGITTER	DE	9244014909
4856 ZR-884 (U)KÄLTEL./ISO-SCHL./SÄURES	DE	9244014884
4856 ZU	DE	9244014018
4856 ZW (U)	DE	9244014826
4856 ZW-910(U)STROMSTOSSRELAIS FA.HAUSH.	DE	9244014910
4856 ZWR-002 (U)LI.230 + ERDLEITER	DE	9244014002
4856 ZWR-911 (U)KÄLTELAGER,SCHLAUCHL.270	DE	9244014911
4856 ZWU (U)	DE	9244014912
4856 ZWU-871 (U)LI.500	DE	9244014871
4860 N (U) 230/115V	DE	9244014199
4860 ZW (U)DOP.SPG.115/230 VAR4850ZW	DE	9244014883
4890 N (U) ANTIRATTER	DE	9244014264
4890 N (U) ANTIRATTER	DE	9004014264
4890 NW-282 (U) LI.280 / ERDL / SCHUTZG.	DE	1244014282
4890 NWU-473 (U)ANTIRATTER + LI.1000	DE	9244014473