

# VARTA RECH.ACCU Power AAA 1000mAh Blister 4



VARTA RECHARGE ACCU Power:  
Die leistungsstärkste Produktlinie  
mit bester Batterieleistung.

GTIN / EAN



## Information

- Einzigartig: Höchste "Ready to Use" Kapazität für AAA mit 1000 mAh
- Vorgeladen für den sofortigen Einsatz und sehr geringe Selbstentladung
- Geeignet für die anspruchsvollsten Geräte wie Fotokameras und Blitzgeräte - sowie für alle Ladegeräte und alle Standardgeräte
- Hunderte Male ohne Memory-Effekt wiederaufladbar.
- Hält in Digitalkameras bis zu 10 Mal länger\*
- \* vs. VARTA Energy. Basierend auf der IEC 60086-2 (ed. 13.0) DSC-Test für FR10G445 pro Erstladung. Kann je nach Gerät variieren.

## Artikeldetails

Bestellnummer	05703 301 404
UVP (inkl. Mwst.)	16,99 EUR
Zolltarifnummer	85075000
Ursprungsland	China
IEC	HR03
Andere	HC1000AAA, AAA, Ministilo
Nennkapazität	1000 mAh
Volt	1,2
System	Nickel-Hybrid
Verbrauchereinheit	4

## Logistikdaten

	Inhalt (VBE)	GTIN / EAN	Facing (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Gewicht (kg)
VBE (Verbrauchereinheit)	1	40 08496 594375	80,0	12,0	120,0	0,060
SK2 (Sammelkarton2)						
SK1 (Sammelkarton1)	10	40 08496 594382	64,0	126,0	83,0	0,627
VSK (Versandkarton)	50	40 08496 594399	141,0	330,0	91,0	3,230
PAL (Palette)	10800	40 08496 748822	800,0	1.200,0	1.242,0	718,680

Lagen / Palette	Versandkarton / Lage	Versandkarton / Palette	Mindestlieferungsmenge / Inhalt (Anzahl VBE)
12	18	216	10

Bei allen aufgeführten Produkten und Abbildungen sind Änderungen vorbehalten. Im Falle der Nichtverfügbarkeit von Produkten kann VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA nicht verantwortlich gemacht werden. Die Abbildungen können von den Originalprodukten abweichen. Länderspezifische Sortimente gemäß Preisliste. Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA | Vertrieb Deutschland | Alfred-Krupp-Str. 9 | 73479 Ellwangen | Deutschland



