

Durchgangsklemme - UKK 3 BU - 2770095

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Durchgangsklemme, Querschnitt: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, Anschlussart: Schraubanschluss, Breite: 5,2 mm, Farbe: blau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Produkteigenschaften

- Großflächige Beschriftungsmöglichkeit

Kaufmännische Daten

| | |
|--------------------|---------------|
| Verpackungseinheit | 50 |
| GTIN | 4017918067793 |

Technische Daten

Allgemein

| | |
|--------------------------------|------|
| Anzahl der Etagen | 2 |
| Anzahl der Anschlüsse | 4 |
| Farbe | blau |
| Isolierstoff | PA |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |

Allgemein

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Bemessungsstoßspannung | 6 kV |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Überspannungskategorie | III |
| Isolierstoffgruppe | I |
| Anschluss gemäß Norm | IEC 60947-7-1 |
| Nennstrom I _N | 24 A |
| Nennspannung U _N | 500 V |
| Offene Seitenwand | ja |

Maße

| | |
|----------------|---------|
| Breite | 5,2 mm |
| Länge | 56 mm |
| Höhe NS 35/7,5 | 62 mm |
| Höhe NS 35/15 | 69,5 mm |
| Höhe NS 32 | 67 mm |

Anschlussdaten

Durchgangsklemme - UKK 3 BU - 2770095

Technische Daten

Anschlussdaten

| | |
|---|----------------------|
| Leiterquerschnitt starr min | 0,2 mm ² |
| Leiterquerschnitt starr max | 4 mm ² |
| Leiterquerschnitt flexibel min | 0,2 mm ² |
| Leiterquerschnitt flexibel max | 2,5 mm ² |
| Leiterquerschnitt AWG/kcmil min | 24 |
| Leiterquerschnitt AWG/kcmil max | 12 |
| Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse min | 0,25 mm ² |
| Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse max | 2,5 mm ² |
| Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse min | 0,25 mm ² |
| Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse max | 1,5 mm ² |
| 2 Leiter gleichen Querschnitts starr min | 0,2 mm ² |
| 2 Leiter gleichen Querschnitts starr max | 1 mm ² |
| 2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel min | 0,2 mm ² |
| 2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel max | 1,5 mm ² |
| 2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. AEH ohne Kunststoffhülse min | 0,25 mm ² |
| 2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. AEH ohne Kunststoffhülse max | 1,5 mm ² |
| 2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhülse min | 0,5 mm ² |
| 2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhülse max | 1 mm ² |
| Leiterquerschnitt mit Einlegebrücke starr max | 2,5 mm ² |
| Leiterquerschnitt mit Einlegebrücke flexibel max. | 2,5 mm ² |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Schraubengewinde | M3 |
| Anzugsdrehmoment min | 0,5 Nm |
| Anzugsdrehmoment max | 0,6 Nm |

Klassifikationen

eCl@ss

| | |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 27141118 |
| eCl@ss 4.1 | 27141118 |
| eCl@ss 5.0 | 27141118 |
| eCl@ss 5.1 | 27141118 |
| eCl@ss 6.0 | 27141120 |
| eCl@ss 7.0 | 27141120 |
| eCl@ss 8.0 | 27141120 |

Durchgangsklemme - UKK 3 BU - 2770095

Klassifikationen

ETIM

| | |
|-----------------|----------|
| ETIM 2.0 | EC000897 |
| ETIM 3.0 | EC000897 |
| ETIM 4.0 | EC000897 |
| ETIM 5.0 | EC000897 |

UNSPSC

| | |
|----------------------|----------|
| UNSPSC 6.01 | 30211811 |
| UNSPSC 7.0901 | 39121410 |
| UNSPSC 11 | 39121410 |
| UNSPSC 12.01 | 39121410 |
| UNSPSC 13.2 | 39121410 |

Approbationen

CSA / UL Recognized / cUL Recognized / GOST / GL / LR / GOST / cULus Recognized /

Approbationsdetails

| | |
|----------------------------|-------|
| CSA | |
| Nennspannung UN | 300 V |
| Nennstrom IN | 25 A |
| mm ² /AWG/kcmil | 28-12 |

| | |
|----------------------------|-------|
| UL Recognized | |
| Nennspannung UN | |
| Nennstrom IN | |
| mm ² /AWG/kcmil | 30-14 |

| | |
|----------------------------|-------|
| cUL Recognized | |
| Nennspannung UN | 600 V |
| Nennstrom IN | 20 A |
| mm ² /AWG/kcmil | 28-12 |

Durchgangsklemme - UKK 3 BU - 2770095


Approbationen

GOST 

GL

LR



cULus Recognized  US

Zubehör

Trennplatte

DP-UKK 3/5 - 2770794



TS-KK 3 - 2770215



Abschlussdeckel

DG-UKK 3/5 - 2770817



Durchgangsklemme - UKK 3 BU - 2770095

Zubehör

D-UKK 3/5 BU - 2770105



D-UKK 3/5 - 2770024



Warnschild bedruckt

WS 3- 5 - 0805357



WS 4- 5 - 0805344



WS 5- 5 - 0805331



Kurzschlussstecker

Durchgangsklemme - UKK 3 BU - 2770095

Zubehör

KSS 5 - 2303543



Prüfstecker

PS-UKK 3 - 3000638



PS-UKK/E - 3000641



RPS - 0201647



Abteilungstrennplatte

ATP-UKK 3/5 - 2778521



Klemmenmarker unbeschriftet

Durchgangsklemme - UKK 3 BU - 2770095

Zubehör

SBS 5:UNBEDRUCKT - 1007219



ZB 5 :UNBEDRUCKT - 1050004



UC-TM 5 - 0818108



UCT-TM 5 - 0828734



Brücke

FBRNI 20-5 N - 3000609



Durchgangsklemme - UKK 3 BU - 2770095

Zubehör

FBRNI 2-5 N - 3000175



FBRNI 3-5 N - 3000162



FBRNI 4-5 N - 3000159



FBRNI 10-5 N - 2770639



EBL 3- 5 - 2303158



EBL 2- 5 - 2303145



Durchgangsklemme - UKK 3 BU - 2770095

Zubehör

EBL 10- 5 - 2303132



USBRJ 2-7 - 2305538



USBR 2-7 - 2303239



SBRN 2-7 - 1413230



Tragschiene

NS 32 PERF 2000MM - 1201002



Durchgangsklemme - UKK 3 BU - 2770095

Zubehör

NS 32 UNPERF 2000MM - 1201015



NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733



NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681



NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119



NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM - 1204122



NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704



Durchgangsklemme - UKK 3 BU - 2770095

Zubehör

NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421



NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434



NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762



NS 35/ 7,5 CAP - 1206560



NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730



Durchgangsklemme - UKK 3 BU - 2770095

Zubehör

NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714



NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602



NS 35/15 WH UNPERF 2000MM - 1204135



NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756



NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599



NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586



Durchgangsklemme - UKK 3 BU - 2770095

Zubehör

NS 35/15 CU UNPERF 2000MM - 1201895



NS 35/15 CAP - 1206573



NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM - 1201798



Klemmenmarker beschriftet

ZB 5 CUS - 0824962



UC-TM 5 CUS - 0824581



Durchgangsklemme - UKK 3 BU - 2770095

Zubehör

UCT-TM 5 CUS - 0829595



Endhalter

CLIPFIX 35 - 3022218



CLIPFIX 35-5 - 3022276



E/NS 35 N - 0800886



E/UK - 1201442



Durchgangsklemme - UKK 3 BU - 2770095

Zubehör

E/UK 1 - 1201413



Prüfsteckerbuchse

PSBJ 3/13/4 - 0201304



PSB 3/10/4 - 0601292



Zeichnungen

Durchgangsklemme - UKK 3 BU - 2770095

Schaltplan



1 = Deckel
2 = Distanzdeckel
3 = Distanzplatte
4 = Feste Brücke
5 = Einlegebrücke
6 = Isoliersteg-Schaltbrücke
7 = Isoliersteg
8 = Trennscheibe
9 = Abteilungstrennplatte

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>