Doppelstock-Klemme - UKKB 3 BU - 2771094

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (http://download.phoenixcontact.de)



Doppelstock-Klemme, Querschnitt: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12,
Anschlussart: Schraubanschluss, Breite: 5,2 mm, Farbe: blau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Produkteigenschaften

- Großflächige Beschriftungsmöglichkeit

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	50
GTIN	4017918068196

Technische Daten

Allgemein

Anzahl der Etagen	2
Anzahl der Anschlüsse	4
Farbe	blau
Isolierstoff	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Allgemein

Bemessungsstoßspannung	6 kV
Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	III
Isolierstoffgruppe	I
Anschluss gemäß Norm	IEC 60947-7-1
Nennstrom I_N	32 A
Nennspannung U_N	500 V
Offene Seitenwand	ja

Maße

Breite	5,2 mm
Länge	67 mm
Höhe NS 35/7,5	62 mm
Höhe NS 35/15	69,5 mm
Höhe NS 32	67 mm

Anschlussdaten

Doppelstock-Klemme - UKKB 3 BU - 2771094

Technische Daten

Anschlussdaten

Leiterquerschnitt starr min	0,2 mm²
Leiterquerschnitt starr max	4 mm²
Leiterquerschnitt flexibel min	0,2 mm²
Leiterquerschnitt flexibel max	2,5 mm²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	24
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	12
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse min	0,25 mm²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse max	2,5 mm²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse min	0,25 mm²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse max	1,5 mm²
2 Leiter gleichen Querschnitts starr min	0,2 mm²
2 Leiter gleichen Querschnitts starr max	1 mm²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel min	0,2 mm²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel max	1,5 mm²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. AEH ohne Kunststoffhülse min	0,25 mm²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. AEH ohne Kunststoffhülse max	1,5 mm²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhülse min	0,5 mm²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhülse max	1 mm²
Leiterquerschnitt mit Einlegebrücke starr max	2,5 mm²
Leiterquerschnitt mit Einlegebrücke flexibel max.	2,5 mm²
Anschlussart	Schraubanschluss
Abisolierlänge	8 mm
Schraubengewinde	M3
Anzugsdrehmoment min	0,5 Nm
Anzugsdrehmoment max	0,6 Nm

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141118
eCl@ss 4.1	27141118
eCl@ss 5.0	27141118
eCl@ss 5.1	27141118
eCl@ss 6.0	27141120
eCl@ss 7.0	27141120
eCl@ss 8.0	27141120

Doppelstock-Klemme - UKKB 3 BU - 2771094

Klassifikationen

ETIM

ETIM 2.0	EC000897
ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC000897
ETIM 5.0	EC000897

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

Approbationen

CSA / UL Recognized / cUL Recognized / GOST / GL / DNV / LR / GOST / cULus Recognized /

Approbationsdetails

CSA

Nennspannung UN	300 V
Nennstrom IN	25 A
mm²/AWG/kcmil	28-12

UL Recognized

Nennspannung UN	600 V
Nennstrom IN	20 A
mm²/AWG/kcmil	28-12

cUL Recognized

Nennspannung UN	600 V
Nennstrom IN	20 A
mm²/AWG/kcmil	28-12

Doppelstock-Klemme - UKKB 3 BU - 2771094

Approbationen

GOST

GL

DNV

LR

cULus Recognized

Zubehör

Trennplatte

DP-UKKB 3/ 5 - 2770804



TS-KK 3 - 2770215



Abschlussdeckel

Doppelstock-Klemme - UKKB 3 BU - 2771094

Zubehör

DG-UKKB 3/ 5 - 2770859



D-UKKB 3/5 BU - 2771104



D-UKKB 3/5 - 2771023



Kurzschlussstecker

KSS 5 - 2303543



Prüfstecker

PS-UKK/E - 3000641



Doppelstock-Klemme - UKKB 3 BU - 2771094

Zubehör

PS-UKK 3 - 3000638



RPS - 0201647



Abteilungstrennplatte

ATP-UKKB 3 - 2771065



Klemmenmarker unbeschriftet

SBS 5:UNBEDRUCKT - 1007219



ZB 5 :UNBEDRUCKT - 1050004



Doppelstock-Klemme - UKKB 3 BU - 2771094

Zubehör

UC-TM 5 - 0818108



UCT-TM 5 - 0828734



Brücke

FBRNI 20-5 N - 3000609



FBRNI 2-5 N - 3000175



FBRNI 3-5 N - 3000162



Doppelstock-Klemme - UKKB 3 BU - 2771094

Zubehör

FBRNI 4-5 N - 3000159



FBRNI 10-5 N - 2770639



EBL 3- 5 - 2303158



EBL 2- 5 - 2303145



EBL 10- 5 - 2303132



SBRN 2-7 - 1413230



Doppelstock-Klemme - UKKB 3 BU - 2771094

Zubehör

USBR 2-7 - 2303239



USBRJ 2-7 - 2305538



Tragschiene

NS 32 PERF 2000MM - 1201002



NS 32 UNPERF 2000MM - 1201015



NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733



Doppelstock-Klemme - UKKB 3 BU - 2771094

Zubehör

NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681



NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119



NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM - 1204122



NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704



NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421



NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434



Doppelstock-Klemme - UKKB 3 BU - 2771094

Zubehör

NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762



NS 35/ 7,5 CAP - 1206560



NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730



NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714



NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602



Doppelstock-Klemme - UKKB 3 BU - 2771094

Zubehör

NS 35/15 WH UNPERF 2000MM - 1204135



NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756



NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599



NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586



NS 35/15 CU UNPERF 2000MM - 1201895



NS 35/15 CAP - 1206573



Doppelstock-Klemme - UKKB 3 BU - 2771094

Zubehör

NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM - 1201798



Klemmenmarker beschriftet

ZB 5 CUS - 0824962



UC-TM 5 CUS - 0824581



UCT-TM 5 CUS - 0829595



Endhalter

CLIPFIX 35 - 3022218



Doppelstock-Klemme - UKKB 3 BU - 2771094

Zubehör

CLIPFIX 35-5 - 3022276



E/NS 35 N - 0800886



E/UK - 1201442



E/UK 1 - 1201413



Prüfsteckerbuchse

PSBJ 3/13/4 - 0201304



Doppelstock-Klemme - UKKB 3 BU - 2771094

Zubehör

PSB 3/10/4 - 0601292



Zeichnungen

Schaltplan





1 = Deckel2 = Distanzdeckel3 = Distanzplatte4 = Feste Brücke5 = Einlegebrücke6 = Isoliersteg-Schaltbrücke7 = Isoliersteg8 = Trennscheibe9 = Abteilungstrennplatte

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
http://www.phoenixcontact.com