

Durchgangsklemme - UK 5 - 3004016

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Durchgangsklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 10, Breite: 6,2 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	50
GTIN	4017918090562

Technische Daten

Allgemein

Anzahl der Etagen	1
Anzahl der Anschlüsse	2
Farbe	grau
Isolierstoff	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Allgemein

Bemessungsstoßspannung	8 kV
Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	III
Isolierstoffgruppe	I
Nennstrom I _N	32 A
Nennspannung U _N	800 V
Offene Seitenwand	ja

Maße

Breite	6,2 mm
Länge	42,5 mm
Höhe NS 35/7,5	47 mm

Anschlussdaten

Leiterquerschnitt starr min	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt starr max	4 mm ²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	24
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	10
Leiterquerschnitt flexibel min	0,2 mm ²

Durchgangsklemme - UK 5 - 3004016

Technische Daten

Anschlussdaten

Leiterquerschnitt flexibel max	4 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel AWG min	24
Leiterquerschnitt flexibel AWG max	12
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse min	0,25 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse max	4 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse min	0,25 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse max	2,5 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts starr min	0,2 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts starr max	1,5 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel min	0,2 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel max	1,5 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhülse min	0,5 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhülse max	2,5 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. AEH ohne Kunststoffhülse min	0,25 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. AEH ohne Kunststoffhülse max	1,5 mm ²
Anschlussart	Schraubanschluss
Abisolierlänge	8 mm
Lehrdorn	A4
Schraubengewinde	M3
Anzugsdrehmoment min	0,6 Nm
Anzugsdrehmoment max	0,8 Nm

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141120
eCl@ss 4.1	27141120
eCl@ss 5.0	27141120
eCl@ss 5.1	27141120
eCl@ss 6.0	27141120
eCl@ss 7.0	27141120
eCl@ss 8.0	27141120

ETIM

ETIM 2.0	EC000897
ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC000897

Durchgangsklemme - UK 5 - 3004016

Klassifikationen

ETIM

ETIM 5.0	EC000897
-----------------	----------

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

Approbationen

CSA / UL Recognized / cUL Recognized / GOST / GL / BV / DNV / RS / KR / NK / GOST / cULus Recognized / BV /

Approbationsdetails

CSA 	
Nennspannung UN	600 V
Nennstrom IN	40 A
mm²/AWG/kcmil	28-10

UL Recognized 	
Nennspannung UN	600 V
Nennstrom IN	30 A
mm²/AWG/kcmil	26-10

cUL Recognized 	
Nennspannung UN	600 V
Nennstrom IN	30 A
mm²/AWG/kcmil	26-10

GOST 	
---	--

Durchgangsklemme - UK 5 - 3004016

Approbationen

GL

BV

DNV

RS

KR

NK



cULus Recognized  US

Zubehör

Abschlussdeckel

D-UK 4/10 - 3003020



Warnschild bedruckt

WS 3- 6 - 1004115



Durchgangsklemme - UK 5 - 3004016

Zubehör

WS 5- 6 - 1004403



WS 4- 6 - 1004209



Montagematerial

ZSR-EX - 0200017



ZSR - 2303608



Brücke

FB-150 METER - 0201595



Durchgangsklemme - UK 5 - 3004016

Zubehör

STL 35/ 5 - 0204107



STL 10N/5N - 0204110



LB 10-6 BU - 0202280



LB 10-6 GY - 0202358



LB 100-6 GY - 0202345



LB 100-6 BU - 0202303



Durchgangsklemme - UK 5 - 3004016

Zubehör

LB 100-6 BU - 0202303



FB 100- 6 - 0201524



FBI 2- 6 - 0203438



FBI 10- 6 - 0203250



FB 3- 6-EX - 0201469



Durchgangsklemme - UK 5 - 3004016

Zubehör

FB 2- 6-EX - 0201456



FB 5- 6 - 0201029



FBI 100- 6 - 0201650



FBI 20- 6 - 0201867



FB 10- 6-EX - 0201281



FB 10- 6 - 0201184



Durchgangsklemme - UK 5 - 3004016

Zubehör

EB 2- 6 - 0201155



EB 3- 6 - 0201142



EB 10- 6 - 0201139



USBRJ 2-7 - 2305538



USBR 2-7 - 2303239



Durchgangsklemme - UK 5 - 3004016

Zubehör

LB 100-6 RD - 0202316



LB 10-6 RD - 0202293



Abdeckprofil

EA 5-WS - 1024085



EA 5 - 1024014



Kurzschlussstecker

KSS 6 - 0301547



Durchgangsklemme - UK 5 - 3004016

Zubehör

KSS 3- 6 - 0309523



Prüfstecker

PS-UK 2,5 B/Z-6 - 3001239



RPS - 0201647



MPS-MT - 0201744



Trennplatte

TS-K - 1302215



Abteilungstrennplatte

Durchgangsklemme - UK 5 - 3004016

Zubehör

ATP-UK - 3003224



Klemmenmarker unbeschriftet

SBS 6:UNBEDRUCKT - 1007222



ZB 6:UNBEDRUCKT - 1051003



UC-TM 6 - 0818085



UCT-TM 6 - 0828736



Isolierhülse

Durchgangsklemme - UK 5 - 3004016

Zubehör

IS-K 4 - 1302338



ISSBI 10- 6 - 0301505



MPS-IH WH - 0201663



MPS-IH RD - 0201676



MPS-IH BU - 0201689



MPS-IH YE - 0201692



Durchgangsklemme - UK 5 - 3004016

Zubehör

MPS-IH GN - 0201702



MPS-IH GY - 0201728



MPS-IH BK - 0201731



Tragschiene

NS 32 PERF 2000MM - 1201002



NS 32 UNPERF 2000MM - 1201015



Durchgangsklemme - UK 5 - 3004016

Zubehör

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733



NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681



NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119



NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM - 1204122



NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704



NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421



Durchgangsklemme - UK 5 - 3004016

Zubehör

NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434



NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762



NS 35/ 7,5 CAP - 1206560



NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730



NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714



Durchgangsklemme - UK 5 - 3004016

Zubehör

NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602



NS 35/15 WH UNPERF 2000MM - 1204135



NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756



NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599



NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586



NS 35/15 CU UNPERF 2000MM - 1201895



Durchgangsklemme - UK 5 - 3004016

Zubehör

NS 35/15 CAP - 1206573



NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM - 1201798



Klemmenmarker beschriftet

ZB 6 CUS - 0824992



UC-TM 6 CUS - 0824589



UCT-TM 6 CUS - 0829602



Endhalter

Durchgangsklemme - UK 5 - 3004016

Zubehör

CLIPFIX 35 - 3022218



CLIPFIX 35-5 - 3022276



E/NS 35 N - 0800886



E/UK - 1201442



E/UK 1 - 1201413



Prüfsteckerbuchse

Durchgangsklemme - UK 5 - 3004016

Zubehör

PSBJ 3/13/4 - 0201304



PSB 3/10/4 - 0601292



Zubehör

FB 20- 6 - 0203506

FB 4- 6-EX - 0201443

Zeichnungen

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>