

Abgriffklemme - AGK 4-UT 16 - 3047125

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Abgriffklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, Breite: 8,2 mm, Höhe: 34,7 mm, Farbe: grau, Montageart: auf Basiselement

Produkteigenschaften

- ✓ Die vollisolierte und optional einsetzbare Abgriffklemme ermöglicht einen Spannungsabgriff
- ✓ Großflächig beschriftbar
- ✓ Abgriffklemme, zum Einrasten in den Seiteneinführtrichter



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	50
GTIN	4046356055895

Technische Daten

Allgemein

Farbe	grau
Isolierstoff	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Allgemein

Belastungsstrom maximal	101 A (Der maximale Belastungsstrom darf durch den Summenstrom aller angeschlossenen Leiter nicht überschritten werden.)
Bemessungsstoßspannung	8 kV
Überspannungskategorie	III
Isolierstoffgruppe	I
Anschluss gemäß Norm	IEC/EN 60079-7
Nennstrom I _N	32 A
Nennspannung U _N	1000 V
Offene Seitenwand	nein

Maße

Länge	20,7 mm
Breite	8,2 mm

Abgriffklemme - AGK 4-UT 16 - 3047125

Technische Daten

Anschlussdaten

Leiterquerschnitt starr min	0,14 mm ²
Leiterquerschnitt starr max	6 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min	0,14 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max	4 mm ²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	26
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	10
2 Leiter gleichen Querschnitts starr min	1 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts starr max	6 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel min	1 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel max	6 mm ²
Anschlussart	Schraubanschluss
Abisolierlänge	14 mm
Schraubengewinde	M5
Anzugsdrehmoment min	0,6 Nm
Anzugsdrehmoment max	0,8 Nm

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141199
eCl@ss 4.1	27141199
eCl@ss 5.0	27141145
eCl@ss 5.1	27141145
eCl@ss 6.0	27141120
eCl@ss 7.0	27141120
eCl@ss 8.0	27141120

ETIM

ETIM 2.0	EC000897
ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC000897
ETIM 5.0	EC002021

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

Approbationen

Abgriffklemme - AGK 4-UT 16 - 3047125

Approbationen

Approbationsdetails

IECEX	
Nennspannung UN	690 V
Nennstrom IN	32 A
mm²/AWG/kcmil	0.14-4

ATEX 	
Nennspannung UN	690 V
Nennstrom IN	41 A
mm²/AWG/kcmil	0.14-6

UL Recognized 		
Usegroups	B	C
Nennspannung UN	600 V	600 V
Nennstrom IN	30 A	30 A
mm²/AWG/kcmil	26-10	26-10

cUL Recognized 		
Usegroups	B	C
Nennspannung UN	600 V	600 V
Nennstrom IN	30 A	30 A
mm²/AWG/kcmil	26-10	26-10

GOST 	
--	--

cULus Recognized 	
--	--

Zeichnungen

Abgriffklemme - AGK 4-UT 16 - 3047125

Schaltplan



© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>