

Flanschdeckel - DF-UPBV 2,5/ 4 - 3060432

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Flanschdeckel, Länge: 45,7 mm, Breite: 4,5 mm, Höhe: 32 mm, Farbe: grau

schraubbar

Produktbeschreibung

anrastbar an die Stecker UPBV 2,5/... und UPBV 4/...

Produkteigenschaften

- ☒ Zur sicheren Verschraubung des Steckers mit dem Schraubflansch
- ☒ Die Flanschdeckel können nachträglich auf die Steckergehäuse aufgerastet werden

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	50
GTIN	4046356147033

Technische Daten

Allgemein

Farbe	grau
Isolierstoff	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Allgemein

Temperaturindex Isolierstoff (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Statischer Isolierstoffeinsatz in Kälte	-60 °C

Maße

Breite	4,5 mm
Länge	45,7 mm
Höhe	32 mm

Anschlussdaten

Anzugsdrehmoment min	0,4 Nm
Anzugsdrehmoment max	0,5 Nm

Klassifikationen

eCl@ss

Flanschdeckel - DF-UPBV 2,5/ 4 - 3060432

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141199
eCl@ss 4.1	27141199
eCl@ss 5.0	27141145
eCl@ss 5.1	27141145
eCl@ss 6.0	27141133
eCl@ss 7.0	27141133
eCl@ss 8.0	27141133

ETIM

ETIM 2.0	EC000886
ETIM 3.0	EC000886
ETIM 4.0	EC000886
ETIM 5.0	EC000886

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211827
UNSPSC 7.0901	39121424
UNSPSC 11	39121424
UNSPSC 12.01	39121424
UNSPSC 13.2	39121424

Approbationen

GOST /

Approbationsdetails

GOST 

Zeichnungen