Zubehör - MSTBC-MT 0,2-0,5 BAND - 1879544

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (http://download.phoenixcontact.de)



Modul-Buchsenkontakt, wird nach dem Ancrimpen des Leiters in das Steckergehäuse MSTBC geschoben, für Leiter von 0,2 - 0,5 mm²

Lieferung als Bandware - bitte Zeichnung beachten!

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	4000
GTIN	4017918269074

Technische Daten

Anschlussdaten

Aderdurchmesser inkl. Isolierung	1,15 mm ... 2,31 mm
Abisolierlänge Einzelader	3 mm

Materialangaben

Material Kontakt	CuFe
Material Kontaktoberfläche	verzinnt

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260704
eCl@ss 7.0	27440402
eCl@ss 8.0	27440402

ETIM

ETIM 3.0	EC000796
ETIM 4.0	EC000796
ETIM 5.0	EC000796

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810

Zubehör - MSTBC-MT 0,2-0,5 BAND - 1879544


Klassifikationen

UNSPSC

UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121409

Zeichnungen

Maßzeichnung



© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
http://www.phoenixcontact.com